


- La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement
- Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé
- Matières :
 - Poignée: Thermoplastique rouge (RAL3020)
 - Axe: inox 303
 - Composants: inox
 - Serrure: Zamak
 - Clé acier zingué
- Pour alésage H11




Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Possibilité de fixation avec câble de retenue CDR (tome  p.35)

Infos

- Résistance au cisaillement selon DIN 50141
- La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barilletts peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Référence	B	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	L1	L2	L3	L5	Résistance double cisaillement kN min	Prix Uni. 1 à 5
BAB8-20/V/R	33	45,9	8	9,5	20	20	7,8	49,5	41,3	27,8	38	43,94 €
BAB8-25/V/R	33	45,9	8	9,5	20	25	7,8	49,5	41,3	32,8	38	43,94 €
BAB8-30/V/R	33	45,9	8	9,5	20	30	7,8	49,5	41,3	37,8	38	47,10 €
BAB8-35/V/R	33	45,9	8	9,5	20	35	7,8	49,5	41,3	42,8	38	47,10 €
BAB8-40/V/R	33	45,9	8	9,5	20	40	7,8	49,5	41,3	47,8	38	47,10 €
BAB8-45/V/R	33	45,9	8	9,5	20	45	7,8	49,5	41,3	52,8	38	47,10 €
BAB8-50/V/R	33	45,9	8	9,5	20	50	7,8	49,5	41,3	57,8	38	47,10 €
BAB10-20/V/R	33	45,9	10	12,0	20	20	8,9	49,5	41,3	28,9	60	61,41 €
BAB10-25/V/R	33	45,9	10	12,0	20	25	8,9	49,5	41,3	33,9	60	61,41 €
BAB10-30/V/R	33	45,9	10	12,0	20	30	8,9	49,5	41,3	38,9	60	64,08 €
BAB10-35/V/R	33	45,9	10	12,0	20	35	8,9	49,5	41,3	43,9	60	64,08 €
BAB10-40/V/R	33	45,9	10	12,0	20	40	8,9	49,5	41,3	48,9	60	64,08 €
BAB10-45/V/R	33	45,9	10	12,0	20	45	8,9	49,5	41,3	53,9	60	64,08 €
BAB10-50/V/R	33	45,9	10	12,0	20	50	8,9	49,5	41,3	58,9	60	64,08 €
BAB10-60/V/R	33	45,9	10	12,0	20	60	8,9	49,5	41,3	68,9	60	67,40 €
BAB12-25/V/R	33	45,9	12	14,5	20	25	9,9	49,5	41,3	34,9	86	55,18 €
BAB12-30/V/R	33	45,9	12	14,5	20	30	9,9	49,5	41,3	39,9	86	58,16 €
BAB12-35/V/R	33	45,9	12	14,5	20	35	9,9	49,5	41,3	44,9	86	58,16 €
BAB12-40/V/R	33	45,9	12	14,5	20	40	9,9	49,5	41,3	49,9	86	58,16 €
BAB12-45/V/R	33	45,9	12	14,5	20	45	9,9	49,5	41,3	54,9	86	58,16 €
BAB12-50/V/R	33	45,9	12	14,5	20	50	9,9	49,5	41,3	59,9	86	58,16 €
BAB12-60/V/R	33	45,9	12	14,5	20	60	9,9	49,5	41,3	69,9	86	61,14 €
BAB12-70/V/R	33	45,9	12	14,5	20	70	9,9	49,5	41,3	79,9	86	61,14 €
BAB12-80/V/R	33	45,9	12	14,5	20	80	9,9	49,5	41,3	89,9	86	63,78 €
BAB16-30/V/R	33	45,9	16	19	20	30	13,1	49,5	41,3	43,1	153	81,76 €
BAB16-35/V/R	33	45,9	16	19	20	35	13,1	49,5	41,3	48,1	153	83,07 €
BAB16-40/V/R	33	45,9	16	19	20	40	13,1	49,5	41,3	53,1	153	83,07 €
BAB16-45/V/R	33	45,9	16	19	20	45	13,1	49,5	41,3	58,1	153	83,07 €
BAB16-50/V/R	33	45,9	16	19	20	50	13,1	49,5	41,3	63,1	153	83,07 €
BAB16-60/V/R	33	45,9	16	19	20	60	13,1	49,5	41,3	73,1	153	88,27 €
BAB16-70/V/R	33	45,9	16	19	20	70	13,1	49,5	41,3	83,1	153	88,27 €
BAB16-80/V/R	33	45,9	16	19	20	80	13,1	49,5	41,3	93,1	153	93,43 €

Dimensions en mm