

- Autobloquante

- Matières :

Corps inox 303 finition naturelle

Ressort inox 301

Bille inox

- T° d'utilisation : max +250°C

Avantages

- La forme de la poignée protège le bouton et empêche un actionnement involontaire
- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple, et rapide lors des opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion


Accessoire

- Câble de retenue CDR (tome 1 p.35)



inox

Bouton protégé



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	L1	L2	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Prix Uni. 1 à 5
BAB5-10/P/SS	25	5	5,5	14	10	6	26,5	5	15	18,15 €
BAB5-15/P/SS	25	5	5,5	14	15	6	26,5	5	15	18,49 €
BAB5-20/P/SS	25	5	5,5	14	20	6	26,5	5	15	18,84 €
BAB5-25/P/SS	25	5	5,5	14	25	6	26,5	5	15	20,24 €
BAB5-30/P/SS	25	5	5,5	14	30	6	26,5	5	15	20,51 €

Dimensions en mm

Références	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	L1	L2	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Prix Uni. 1 à 5
BAB6-10/P/SS	25	6	6,85	14	10	7	26,5	6	22	19,35 €
BAB6-15/P/SS	25	6	6,85	14	15	7	26,5	6	22	20,00 €
BAB6-20/P/SS	25	6	6,85	14	20	7	26,5	6	22	20,46 €
BAB6-25/P/SS	25	6	6,85	14	25	7	26,5	6	22	20,92 €
BAB6-30/P/SS	25	6	6,85	14	30	7	26,5	6	22	21,68 €
BAB6-35/P/SS	25	6	6,85	14	35	7	26,5	6	22	22,22 €
BAB6-40/P/SS	25	6	6,85	14	40	7	26,5	6	22	22,68 €
BAB6-45/P/SS	25	6	6,85	14	45	7	26,5	6	22	23,70 €
BAB6-50/P/SS	25	6	6,85	14	50	7	26,5	6	22	24,23 €
BAB8-20/P/SS	25	8	9,5	14	20	8	26,5	8	38	20,67 €
BAB8-25/P/SS	25	8	9,5	14	25	8	26,5	8	38	21,11 €
BAB8-30/P/SS	25	8	9,5	14	30	8	26,5	8	38	21,51 €
BAB8-35/P/SS	25	8	9,5	14	35	8	26,5	8	38	21,95 €
BAB8-40/P/SS	25	8	9,5	14	40	8	26,5	8	38	22,38 €
BAB8-45/P/SS	25	8	9,5	14	45	8	26,5	8	38	22,81 €
BAB8-50/P/SS	25	8	9,5	14	50	8	26,5	8	38	23,25 €
BAB10-20/P/SS	33	10	12	19	20	9	34,6	10	60	22,05 €
BAB10-25/P/SS	33	10	12	19	25	9	34,6	10	60	22,34 €
BAB10-30/P/SS	33	10	12	19	30	9	34,6	10	60	22,78 €
BAB10-35/P/SS	33	10	12	19	35	9	34,6	10	60	23,20 €
BAB10-40/P/SS	33	10	12	19	40	9	34,6	10	60	23,57 €
BAB10-45/P/SS	33	10	12	19	45	9	34,6	10	60	23,93 €
BAB10-50/P/SS	33	10	12	19	50	9	34,6	10	60	25,67 €
BAB10-60/P/SS	33	10	12	19	60	9	34,6	10	60	27,70 €
BAB12-25/P/SS	33	12	14,5	19	25	10	34,6	12	86	26,95 €
BAB12-30/P/SS	33	12	14,5	19	30	10	34,6	12	86	27,53 €
BAB12-35/P/SS	33	12	14,5	19	35	10	34,6	12	86	28,03 €
BAB12-40/P/SS	33	12	14,5	19	40	10	34,6	12	86	28,58 €
BAB12-45/P/SS	33	12	14,5	19	45	10	34,6	12	86	29,12 €
BAB12-50/P/SS	33	12	14,5	19	50	10	34,6	12	86	30,21 €
BAB12-60/P/SS	33	12	14,5	19	60	10	34,6	12	86	32,45 €
BAB12-70/P/SS	33	12	14,5	19	70	10	34,6	12	86	34,76 €
BAB12-80/P/SS	33	12	14,5	19	80	10	34,6	12	86	37,20 €
BAB16-30/P/SS	33	16	19	20	30	13,3	34,6	16	153	70,24 €
BAB16-35/P/SS	33	16	19	20	35	13,3	34,6	16	153	70,68 €
BAB16-40/P/SS	33	16	19	20	40	13,3	34,6	16	153	71,17 €
BAB16-45/P/SS	33	16	19	20	45	13,3	34,6	16	153	73,00 €
BAB16-50/P/SS	33	16	19	20	50	13,3	34,6	16	153	75,01 €
BAB16-60/P/SS	33	16	19	20	60	13,3	34,6	16	153	77,79 €
BAB16-70/P/SS	33	16	19	20	70	13,3	34,6	16	153	81,50 €
BAB16-80/P/SS	33	16	19	20	80	13,3	34,6	16	153	85,18 €

Dimensions en mm

Tél **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel