

Bague d'arrêt fendue avec manette indexable

Inox

BAG-MI/SS

- Assure une répartition homogène des forces de serrage
- Serrage important sur tout type d'arbre
- Matière :
Inox 303 poli



Manipulation fréquente

Avantages

- Epouse parfaitement l'arbre et permet une force de serrage très élevée sans l'endommager

Info.

- Tolérance recommandée pour l'arbre h11



REMISES

Qté	1+	6+	40+
Rem.	Prix -15% Sur demande		

Références	ØD1	ØD2	B	ØR	Prix uni. de 1 à 5
BAG1-010-MI/SS	10	24	9	44,1	20,53 €
BAG1-012-MI/SS	12	28	11	90,4	20,84 €
BAG1-015-MI/SS	15	34	13	105,0	24,35 €
BAG1-016-MI/SS	16	34	13	105,0	24,63 €
BAG1-018-MI/SS	18	36	13	105,7	27,19 €
BAG1-020-MI/SS	20	40	15	103,8	31,51 €
BAG1-022-MI/SS	22	42	15	104,2	32,35 €
BAG1-025-MI/SS	25	45	15	104,8	33,21 €
BAG1-028-MI/SS	28	48	15	106,8	34,91 €
BAG1-030-MI/SS	30	54	15	112,6	36,62 €
BAG1-040-MI/SS	40	60	15	113,2	50,82 €
BAG1-050-MI/SS	50	78	19	150,2	100,80 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC NOUVEAUTÉS 2017

15