

- Bague d'arrêt cylindrique selon DIN 705
- Serrage avec vis sans tête DIN914
- Matières :

Acier finition naturel
Inox 303 naturel

NOUVEAU !




Avantages

- Permet de créer rapidement une butée ou un blocage axial sur un arbre

Info

- Autres alésages sur demande

Les moins chers !



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références		ØD1	B	ØD2	ØD3	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4	
Acier	Inox						Acier	Inox
BAG0-006	BAG0-006/SS	6	8	12	M4x5	0,005	0,78 €	1,87 €
BAG0-008	BAG0-008/SS	8	8	16	M4x6	0,009	0,86 €	2,25 €
BAG0-010	BAG0-010/SS	10	10	20	M5x8	0,018	1,14 €	2,74 €
BAG0-012	BAG0-012/SS	12	12	22	M6x8	0,025	1,27 €	3,61 €
BAG0-015	BAG0-015/SS	15	12	25	M6x8	0,03	1,41 €	4,10 €
BAG0-016	BAG0-016/SS	16	12	28	M6x8	0,039	1,49 €	5,77 €
BAG0-020	BAG0-020/SS	20	14	32	M6x8	0,054	1,90 €	7,50 €
BAG0-025	BAG0-025/SS	25	16	40	M8x10	0,096	2,88 €	12,40 €
BAG0-030	BAG0-030/SS	30	16	45	M8x10	0,111	3,78 €	14,58 €
BAG0-035	BAG0-035/SS	35	16	56	M8x12	0,189	5,11 €	23,22 €
BAG0-040	BAG0-040/SS	40	18	63	M10x16	0,263	7,45 €	30,70 €
BAG0-050	BAG0-050/SS	50	18	80	M10x16	0,433	11,14 €	44,98 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel