

# Bride angulaire pour ventouse



## BAN

## Pour systèmes de profilés


- Flexibilité d'intégration sur profilés
- Matière : Aluminium
- Vendu sans kit de fixation

### Avantages


- Grande souplesse lors du montage
- **Bride angulaire** : gain de place pour le montage de systèmes de préhension compacts
- **Bride angulaire universelle** : compatibilité avec les profils aluminium entre 20 et 30mm de côté avec les trous oblongs
- **Bride angulaire ajustable** : flexibilité de positionnement des composants du préhenseur grâce aux trous oblongs

### Accessoires


- Ecroû PRF-ECL-M8 (tome 5 p.327)
- Vis M8 longueur 20 à 22 mm



BAN Bride angulaire



BAN/U Bride angulaire universelle



BAN/A Bride angulaire ajustable

### REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Version	ØA	B	C	D	L	H	F	N	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
BAN-20	-	20	45	24,5	12	-	20	-	-	103	30,84 €
BAN-30	-	30	68	34	17	-	20	-	-	172	36,36 €
BAN-20/U	universelle	20	30	32-42	-	-	20	10	33	114	30,82 €
BAN-30/U	universelle	30	35	37-47	-	-	20	10	42	122	37,80 €
BAN-20/A	ajustable	20	30	21	100	130	12,5	-	-	140	38,00 €
BAN-30/A	ajustable	30	35	25,5	100	159	20	10	42	213	44,22 €

Dimensions en mm