



BC2 Accouplement pour système asservi Couple : 0,5 à 40Nm

- Flexibilité multidirectionnelle
- Grande précision
- Grande rigidité torsionnelle
- Monobloc
- Sans jeu
- 6 filets
- T° d'utilisation : -40°C à +120°C
- Vitesse maxi. : 5000 t/min
- Matière :

Aluminium 6082


- Préalésage non tolérancé donné à titre indicatif

Fixation par mâchoire de serrage



Applications

- Codeurs, systèmes optiques
- Automatismes, moteurs pas à pas
- Utilisation continue ou intermittente



Montage

- Ne pas dépasser la cote C

 ALÉSAGES STANDARD EN STOCK

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	ØD	L	C	Vis	Mésalignement		Rigidité torsionnelle (Nm/Rad)	Couple maxi. (Nm)		
					radial (mm)	angulaire		Par à-coups avec inversion		non uniforme
BC22	9,5	19,6	5,3	M1,6	0,12	3°	1,8	0,5	0,66	1,0
BC23	12,7	22,9	6,5	M2	0,17	5°	14	1,0	1,33	2,0
BC24	19,1	26,5	6,5	M2,5	0,25	7°	46	2,6	3,53	5,3
BC25	25,4	38,1	11,0	M3	0,38	7°	108	5,0	6,66	10,0
BC26	31,8	57,2	16,0	M4	0,50	7°	225	7,5	10,00	15,0
BC27	38,1	66,7	18,0	M5	0,60	7°	315	11,0	14,66	22,0
BC29	50,8	95,3	25,0	M6	0,90	7°	666	20,0	26,66	40,0

Références	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2	Alésages standard (H8)	Alésages std et préalésages	Alésages std et préalésages	Alésages modifiés	Prix Uni. 1 à 4	
	préalésages	mini.	maxi.	maxi.							
BC22	2,0 x 2,8	2 x 4	4,76 x 4,76		3 x 3		✓	39,73 €	78,35 €		
BC23	2,5 x 4,5	3 x 5	6,35 x 6,35		3,18 x 4	6 x 6	✓	42,49 €	74,47 €		
BC24	2,5 x 5,8	4,76 x 6,35	10 x 10		5 x 6	6 x 10	8 x 8	✓	47,11 €	90,37 €	
BC25	3,5 x 7,5	5 x 8	12,70 x 12,70	6 x 6	8 x 12	10 x 10	10 x 12	12 x 12	✓	52,67 €	98,31 €
BC26	6,0 x 10,0	8 x 9,53	16 x 16		10 x 14		✓	91,32 €	141,21 €		
BC27	8,0 x 12,0	8 x 12	19 x 19		-		✓	104,70 €	179,22 €		
BC29	10,0 x 16,0	10 x 16	26 x 26		-		✓	246,98 €	395,45 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm