



## Accouplement pour système asservi BC3

Couple : 0,75 à 73Nm

- Flexibilité multidirectionnelle
- Grande précision
- Grande rigidité torsionnelle
- Monobloc
- Sans jeu
- 6 filets
- T° d'utilisation : -40°C à +140°C
- Vitesse maxi. : 5000 t/min
- Matière :  
Inox 303
- Préalésage non tolérancé donné à titre indicatif

Fixation par mâchoire de serrage




### Applications

- Codeurs, systèmes optiques
- Automatismes, moteurs pas à pas
- Utilisation continue ou intermittente

### Montage

- Ne pas dépasser la cote C

 ALÉSAGES STANDARD EN STOCK



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	ØD	L	C	Vis	Mésalignement		Rigidité torsionnelle (Nm/Rad)	Couple maxi. (Nm)		
					radial (mm)	angulaire		Par à-coups avec inversion	non uniforme	uniforme
BC32	9,5	19,6	5,3	M1,6	0,12	3°	5,4	0,75	1,00	1,5
BC33	12,7	22,9	6,5	M2	0,17	5°	25	1,50	2,00	3,0
BC34	19,1	26,5	6,5	M2,5	0,25	7°	72	4,00	5,33	8,0
BC35	25,4	38,1	11,0	M3	0,38	7°	170	8,00	10,66	16,0
BC36	31,8	57,2	16,0	M4	0,50	7°	364	12,50	16,66	25,0
BC37	38,1	66,7	18,0	M5	0,60	7°	634	18,00	24,00	36,0
BC39	50,8	95,3	25,0	M6	0,90	7°	1305	36,50	48,66	73,0

Références	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		Alésages std et préalésages	Alésages std et préalésages	Prix Uni. 1 à 4	
	préalésages	mini.	maxi.	maxi.	Alésages standard (H8)	Stock*			Alésages modifiés	
BC32	2,0 x 2,8	2 x 4	4,76 x 4,76	-	-	-	58,91 €	101,99 €		
BC33	2,5 x 4,5	3 x 5	6,35 x 6,35	6 x 6	6,35 x 6,35	✓	60,16 €	108,38 €		
BC34	2,5 x 5,8	4,76 x 6,35	10 x 10	6 x 6	-	✓	77,44 €	126,94 €		
BC35	3,5 x 7,5	5 x 8	12,70 x 12,70	6 x 6	-	✓	106,84 €	155,52 €		
BC36	6,0 x 10,0	8 x 10	16 x 16	-	-	✓	140,85 €	206,39 €		
BC37	8,0 x 12,0	8 x 12	19 x 19	-	-	✓	187,86 €	277,14 €		
BC39	10,0 x 16,0	10 x 16	26 x 26	-	-	-	379,05 €	644,00 €		

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel