

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42



- Fabriqué par extrusion

### Accessoires

- Bague cannelée cylindrique, ou épaulée

### Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm



### REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande
Long.	1000 mm		2000 mm		3000 mm
Prix	Uni.		x 2,23		x 3,35

Références	Nb. de cannelures	Ød1	Ød2	b	Longueur standard (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ACA6-14-1000	6	11 <sup>+0/-0,08</sup>	14 <sup>-0,07/-0,2</sup>	3,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	0,949	✓	31,52 €
ACA6-16-1000	6	13 <sup>+0/-0,08</sup>	16 <sup>-0,07/-0,2</sup>	3,5 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	1,287	✓	30,19 €
ACA6-20-1000	6	16 <sup>+0/-0,08</sup>	20 <sup>-0,07/-0,25</sup>	4,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	1,911	✓	40,51 €
ACA6-22-1000	6	18 <sup>+0/-0,08</sup>	22 <sup>+0/-0,10</sup>	5,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	2,453	✓	45,93 €
ACA6-25-1000	6	21 <sup>+0/-0,08</sup>	25 <sup>-0,07/-0,27</sup>	5,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	3,139	✓	52,51 €
ACA6-28-1000	6	23 <sup>+0/-0,08</sup>	28 <sup>-0,07/-0,25</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	3,964	✓	70,60 €
ACA6-32-1000	6	26 <sup>+0/-0,08</sup>	32 <sup>-0,07/-0,27</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	5,008	✓	86,47 €
ACA6-34-1000	6	28 <sup>+0/-0,08</sup>	34 <sup>-0,07/-0,27</sup>	7,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	5,816	✓	102,04 €
ACA8-38-1000	8	32 <sup>+0/-0,08</sup>	38 <sup>-0,07/-0,27</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	7,433	✓	126,54 €
ACA8-42-1000	8	36 <sup>+0/-0,08</sup>	42 <sup>-0,07/-0,27</sup>	7,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	9,302	✓	164,26 €
ACA8-48-1000	8	42 <sup>+0/-0,08</sup>	48 <sup>-0,07/-0,27</sup>	8,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	12,371	✓	208,38 €
ACA8-54-1000	8	46 <sup>+0/-0,08</sup>	54 <sup>-0,07/-0,27</sup>	9,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	15,300	✓	303,23 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C45

### Accessoires

- Arbre cannelé acier ou inox



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	Ød <sub>1</sub>	Ød <sub>2</sub>	b	L		Ød <sub>3</sub>	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
					longueur totale	Longueur cannelée			
BCA6-14	6	11,00	14,00	3,00	40	30	25	✓	12,88 €
BCA6-16	6	13,00	16,00	3,50	40	40	28	✓	12,13 €
BCA6-20	6	16,00	20,00	4,00	50	50	30	✓	12,13 €
BCA6-22	6	18,00	22,00	5,00	50	50	32	✓	12,13 €
BCA6-25/40	6	21,00	25,00	5,00	40	40	38	✓	14,29 €
BCA6-25	6	21,00	25,00	5,00	60	60	38	✓	14,29 €
BCA6-28	6	23,00	28,00	6,00	60	60	38	✓	14,85 €
BCA6-32	6	26,00	32,00	6,00	60	60	42	✓	14,85 €
BCA6-34	6	28,00	34,00	7,00	60	60	45	✓	16,66 €
BCA8-38	8	32,00	38,00	6,00	60	60	55	✓	24,35 €
BCA8-42	8	36,00	42,00	7,00	70	70	60	✓	28,49 €
BCA8-48	8	42,00	48,00	8,00	70	70	65	✓	35,42 €
BCA8-54	8	46,00	54,00	9,00	80	80	70	✓	47,23 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Transmet des efforts importants**

- Matière :

Inox 304 (1.4301)

### Accessoire



- **Bague cannelée** cylindrique BCass

### Option

- Différentes longueurs  
jusqu'à 3000mm



**Pour milieux  
agressifs**



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

<b>Qté</b>	1+	2+	5+
<b>Rem. Prix</b>	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	58,08 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	68,04 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	120,44 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	197,23 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	302,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	433,32 €



Dimensions en mm

- Transmet des efforts importants
- Matière : Inox 304

### Accessoires

- Arbre cannelé ACass inox

Pour milieux agressifs



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	Ød <sub>H7</sub>	Ød <sub>2</sub>	b <sup>D9</sup>	L	Ød <sub>1</sub> <sup>H11</sup>	Masse (kg)	Prix Uni.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	28,12 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	33,03 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	36,73 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	51,94 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	66,86 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	78,07 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel