



Renvoi d'angle à double sortie

Couple jusqu'à 128Nm

BLHM70

- L'entrée et les deux sorties ont un sens de rotation inversé

- Rappports de 1:1 et 2:1

- Jeu en sortie $\approx 1^\circ$

- Vitesse maxi. : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé



Entrée : acier trempé,

Sortie : acier non trempé

- Masse 8,76 kg

Option

- Modifications selon vos spécifications



Couple de sortie en (Nm : valeurs indicatives)

Rappports	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VITESSE 1000	51	34
D'ENTREE 500	64	38
(t/min) 100	85	51
50	94	60
10	128	77

Innovant !
2 sens de rotation en sortie

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Rapport	Rendement pour 1000 t/min	Vitesse maxi. d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Module	Prix Uni.
BLHM70-1	1:1	88%	3000	3000	4,0	sur demande
BLHM70-2	2:1	88%	3000	1500	2,5	sur demande

Dimensions en mm