

Bouton moleté femelle

Technopolymère insert laiton

BMF


- Petit volant de serrage

- Matière :

Polyamide noir, surface mate
Insert laiton

Info

- Voir aussi les boutons moletés mâle **BMM**
pour faire un assemblage boulonné manuel



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Acier	ØA	ØB	C	ØM	ØD	E	F	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
Borgne										
BMF15-M4		15	11	14	M4	-	9	7	4	1,30 €
BMF15-M5		15	11	14	M5	-	9	7	4	1,34 €
BMF22-M5		22	15	14	M5	-	8	6	8	1,51 €
BMF22-M6		22	15	14	M6	-	8	6	8	1,51 €
BMF22-M8		22	15	14	M8	-	8	6	7	1,63 €
BMF26-M5		26	16	15	M5	-	8	6	11	1,55 €
BMF26-M6		26	16	15	M6	-	8	6	11	1,67 €
BMF26-M8		26	16	15	M8	-	8	6	10	1,67 €
BMF32-M6		32	19	18	M6	-	9	8	13	1,71 €
BMF32-M8		32	19	18	M8	-	9	8	14	1,79 €
Traversant										
BMF15-M4/FP		15	11	14	M4	7	11	7	4	1,83 €
BMF15-M5/FP		15	11	14	M5	7	11	7	4	1,92 €
BMF22-M5/FP		22	15	14	M5	9	11	6	7	2,00 €
BMF22-M6/FP		22	15	14	M6	9	11	6	7	2,04 €
BMF22-M8/FP		22	15	14	M8	9	11	6	7	2,08 €
BMF26-M5/FP		26	16	15	M5	9	11	6	9	2,08 €
BMF26-M6/FP		26	16	15	M6	9	11	6	9	2,12 €
BMF26-M8/FP		26	16	15	M8	9	11	6	9	2,12 €
BMF32-M6/FP		32	19	18	M6	9	11	8	11	2,16 €
BMF32-M8/FP		32	19	18	M8	9	11	8	12	2,20 €

Dimensions en mm