


- Petit volant de serrage

- Matière :

Polyamide noir, surface mate
Tige filetée acier zingué ou inox

Info

- Voir aussi les boutons moletés
femelles **BMF** pour faire
un assemblage boulonné manuel



NOUVEAU !



tige acier
ou inox

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références								Masse	Prix Uni. 1 à 9	
Acier	Inox	ØA	ØB	C	ØD	L	F	(g)	Acier	Inox
BMM15-M4-10		15	11	14	M4	10	7	4	1,21 €	
BMM15-M4-15		15	11	14	M4	15	7	4	1,29 €	
BMM15-M5-10		15	11	14	M5	10	7	4	1,25 €	
BMM22-M4-10		22	15	14	M4	10	6	6	1,29 €	
BMM22-M4-25		22	15	14	M4	25	6	6	1,37 €	
BMM22-M5-10	BMM22-M5-10/SS	22	15	14	M5	10	6	7	1,29 €	3,40 €
BMM22-M5-15		22	15	14	M5	15	6	7	1,29 €	
BMM22-M6-10		22	15	14	M6	10	6	8	1,37 €	
BMM22-M6-20		22	15	14	M6	20	6	9	1,37 €	
BMM22-M6-30		22	15	14	M6	30	6	11	1,46 €	
BMM22-M6-40		22	15	14	M6	40	6	13	1,50 €	
BMM26-M5-10		26	16	15	M5	10	6	9	1,50 €	
BMM26-M5-25		26	16	15	M5	25	6	11	1,50 €	
BMM26-M6-10		26	16	15	M6	10	6	10	1,50 €	
BMM26-M6-20	BMM26-M6-20/SS	26	16	15	M6	20	6	12	1,50 €	3,52 €
BMM26-M6-40		26	16	15	M6	40	6	15	1,59 €	
BMM26-M8-25		26	16	15	M8	25	6	17	1,67 €	
BMM32-M6-20		32	19	18	M6	20	8	14	1,67 €	
BMM32-M6-40		32	19	18	M6	40	8	18	1,76 €	
BMM32-M8-15		32	19	18	M8	15	8	19	1,84 €	
BMM32-M8-40		32	19	18	M8	40	8	27	1,97 €	

Dimensions en mm


NOUVEAU!

- Petit volant de serrage


- Matière :

Polyamide noir, surface mate
Insert laiton

Info

- Voir aussi les boutons moletés mâle **BMM**
pour faire un assemblage boulonné manuel

Borgne



Traversant

insert
laiton

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Acier	ØA	ØB	C	ØM	ØD	E	F	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
Borgne										
BMF15-M4		15	11	14	M4	-	9	7	4	1,33 €
BMF15-M5		15	11	14	M5	-	9	7	4	1,37 €
BMF22-M5		22	15	14	M5	-	8	6	8	1,55 €
BMF22-M6		22	15	14	M6	-	8	6	8	1,55 €
BMF22-M8		22	15	14	M8	-	8	6	7	1,67 €
BMF26-M5		26	16	15	M5	-	8	6	11	1,59 €
BMF26-M6		26	16	15	M6	-	8	6	11	1,72 €
BMF26-M8		26	16	15	M8	-	8	6	10	1,72 €
BMF32-M6		32	19	18	M6	-	9	8	13	1,76 €
BMF32-M8		32	19	18	M8	-	9	8	14	1,84 €
Traversant										
BMF15-M4/FP		15	11	14	M4	7	11	7	4	1,88 €
BMF15-M5/FP		15	11	14	M5	7	11	7	4	1,97 €
BMF22-M5/FP		22	15	14	M5	9	11	6	7	2,06 €
BMF22-M6/FP		22	15	14	M6	9	11	6	7	2,10 €
BMF22-M8/FP		22	15	14	M8	9	11	6	7	2,14 €
BMF26-M5/FP		26	16	15	M5	9	11	6	9	2,14 €
BMF26-M6/FP		26	16	15	M6	9	11	6	9	2,18 €
BMF26-M8/FP		26	16	15	M8	9	11	6	9	2,18 €
BMF32-M6/FP		32	19	18	M6	9	11	8	11	2,22 €
BMF32-M8/FP		32	19	18	M8	9	11	8	12	2,26 €

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Tél