

Bouton moleté mâle

BMM Technopolymère tige acier ou inox


- Petit volant de serrage

- Matière :

Polyamide noir, surface mate
Tige filetée acier zingué ou inox

Info

- Voir aussi les boutons moletés
femelles **BMF** pour faire
un assemblage boulonné manuel



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références								Masse	Prix Uni.	
Acier	Inox	ØA	ØB	C	ØD	L	F	(g)	Acier	Inox
BMM15-M4-10		15	11	14	M4	10	7	4	1,18 €	
BMM15-M4-15		15	11	14	M4	15	7	4	1,26 €	
BMM15-M5-10		15	11	14	M5	10	7	4	1,22 €	
BMM22-M4-10		22	15	14	M4	10	6	6	1,26 €	
BMM22-M4-25		22	15	14	M4	25	6	6	1,34 €	
BMM22-M5-10	BMM22-M5-10/SS	22	15	14	M5	10	6	7	1,26 €	3,31 €
BMM22-M5-15		22	15	14	M5	15	6	7	1,26 €	
BMM22-M6-10		22	15	14	M6	10	6	8	1,34 €	
BMM22-M6-20		22	15	14	M6	20	6	9	1,34 €	
BMM22-M6-30		22	15	14	M6	30	6	11	1,43 €	
BMM22-M6-40		22	15	14	M6	40	6	13	1,47 €	
BMM26-M5-10		26	16	15	M5	10	6	9	1,47 €	
BMM26-M5-25		26	16	15	M5	25	6	11	1,47 €	
BMM26-M6-10		26	16	15	M6	10	6	10	1,47 €	
BMM26-M6-20	BMM26-M6-20/SS	26	16	15	M6	20	6	12	1,47 €	3,43 €
BMM26-M6-40		26	16	15	M6	40	6	15	1,55 €	
BMM26-M8-25		26	16	15	M8	25	6	17	1,63 €	
BMM32-M6-20		32	19	18	M6	20	8	14	1,63 €	
BMM32-M6-40		32	19	18	M6	40	8	18	1,71 €	
BMM32-M8-15		32	19	18	M8	15	8	19	1,79 €	
BMM32-M8-40		32	19	18	M8	40	8	27	1,92 €	

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel