

Bille porteuse à encastrer cylindrique

BPH


Pour forte charge

- Bille porteuse de manutention corps massif
- Pour forte charge
- Corps et capots usinés
- Lubrifié à vie
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Trou de drainage unique
- Vitesse maxi: 1,5m/s
- T° d'utilisation: -30 à +100°C
- Matières
 - BPH:** corps en acier zingué et billes en acier au chrome
 - BPH/AS:** corps en acier zingué et bille en inox 420



Avantages

- Bonne résistance aux chocs



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Ødw bille	ØA	B	C	D	Capacité de charge (kg)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
Corps acier / Billes acier								
BPH15-24	15	24	20,0	15,0	5,0	60	0,049	7,21 €
BPH22-36	22	36	30,5	26,0	4,5	180	0,177	9,68 €
BPH30-45	30	45	36,8	30,3	6,5	350	0,335	14,05 €
BPH45-62	45	62	53,5	45,0	8,5	600	0,940	42,12 €
Corps acier / Billes inox								
BPH15-24/AS	15	24	20,0	15,0	5,0	50	0,048	8,81 €
BPH22-36/AS	22	36	30,5	26,0	4,5	180	0,178	11,24 €
BPH30-45/AS	30	45	36,8	30,3	6,5	350	0,338	16,23 €
BPH45-62/AS	45	62	53,5	45,0	8,5	600	0,970	62,18 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel