

Bille porteuse à encastrer avec flasque

Pour forte charge

BPHF

- Bille porteuse de manutention corps massif

- Pour forte charge
- Corps et capots usinés
- Lubrifié à vie
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Trou de drainage unique
- Vitesse maxi: 1,5m/s
- T° d'utilisation: -30 à +100°C
- Matières

BPHF: corps en acier zingué et billes en acier au chrome

BPHF/AS: corps en acier zingué et bille en inox 420

BPHF-SS: corps, composants inox et billes en inox 420



Accessoires


- Clip de montage **BPHFCLIP**

Avantages

- Bonne résistance aux chocs
- Compense les irrégularités de diamètre de calibre de siège à l'aide des clips



En option
BPHFCLIP



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ødw bille	ØA	B	C	ØD	E	Capacité de charge (kg)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
Corps acier / Billes acier									
BPHF15-24	15	24	9,5	4,0	31	21,0	60	0,059	4,83 €
BPHF22-36	22	36	9,8	3,8	45	30,5	180	0,189	9,41 €
BPHF30-45	30	45	13,8	5,8	55	36,8	350	0,360	14,89 €
BPHF45-62	45	62	19,0	9,0	75	53,5	600	1,010	48,16 €
Corps acier / Billes inox									
BPHF15-24/AS	15	24	9,5	4,0	31	21,0	50	0,059	6,00 €
BPHF22-36/AS	22	36	9,8	3,8	45	30,5	180	0,188	10,42 €
BPHF30-45/AS	30	45	13,8	5,8	55	36,8	350	0,357	18,26 €
BPHF45-62/AS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	600	1,000	63,40 €
Corps inox / Billes inox									
BPHF15-24/SS	15	24	9,5	4,0	31	21,0	40	0,058	16,43 €
BPHF22-36/SS	22	36	9,8	3,8	45	30,5	126	0,188	38,91 €
BPHF30-45/SS	30	45	13,8	5,8	55	36,8	220	0,357	52,16 €
BPHF45-62/SS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	350	1,020	128,38 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel