

Bille porteuse à encastrer avec flasque

BPHF

Pour forte charge

- Bille porteuse de manutention corps massif
- Pour forte charge
- Corps et capots usinés
- Lubrifié à vie
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Trou de drainage unique
- Vitesse maxi: 1,5m/s
- T° d'utilisation: -30 à +100°C
- Matières
 - BPHF:** corps en acier zingué et billes en acier au chrome
 - BPHF/AS:** corps en acier zingué et bille en inox 420
 - BPHF/SS:** corps, composants inox et billes en inox 420



Avantages


- Bonne résistance aux chocs
- Compense les irrégularités de diamètre de calibre de siège à l'aide des clips

Accessoires

- Clip de montage **BPHFCUP** (tome 5 p.49)



En option
BPHFCUP



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ødw bille	ØA	B	C	ØD	E	Capacité de charge (kg)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Corps acier / Billes acier										
BPHF15-24	15	24	9,5	4,0	31	21,0	60	0,059	✓	4,96 €
BPHF22-36	22	36	9,8	3,8	45	30,5	180	0,189	✓	9,68 €
BPHF30-45	30	45	13,8	5,8	55	36,8	350	0,360	✓	15,32 €
BPHF45-62	45	62	19,0	9,0	75	53,5	600	1,010	-	49,56 €
Corps acier / Billes inox										
BPHF15-24/AS	15	24	9,5	4,0	31	21,0	50	0,059	✓	6,18 €
BPHF22-36/AS	22	36	9,8	3,8	45	30,5	180	0,188	✓	10,72 €
BPHF30-45/AS	30	45	13,8	5,8	55	36,8	350	0,357	✓	18,79 €
BPHF45-62/AS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	600	1,000	-	65,24 €
Corps inox / Billes inox										
BPHF15-24/SS	15	24	9,5	4,0	31	21,0	40	0,058	✓	16,90 €
BPHF22-36/SS	22	36	9,8	3,8	45	30,5	126	0,188	✓	40,04 €
BPHF30-45/SS	30	45	13,8	5,8	55	36,8	220	0,357	✓	53,68 €
BPHF45-62/SS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	350	1,020	-	132,12 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm