

# Bille porteuse fixation par tige filetée

Pour forte charge


BPHT

- Bille porteuse de manutention corps massif
- Pour forte charge
- Corps et capots usinés
- Lubrifié à vie
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Trou de drainage unique
- Vitesse maxi: 1,5m/s
- T° d'utilisation: -30 à +100°C
- Matières :
  - BPHT: corps en acier zingué et billes en acier au chrome
  - BPHT/AS: corps en acier zingué et bille en inox 420



## Avantages

- Bonne résistance aux chocs



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Ødw bille	ØA	B	C	D	E	ØF	Capacité de charge (kg)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Corps acier / Billes acier</b>										
BPHT15-25	15	25	46	26,0	5	20,0	M8x1,25	60	0,083	13,12 €
BPHT22-36	22	36	62,9	37,5	4,5	25,4	M12 x 1,75	180	0,256	20,54 €
BPHT30-45	30	45	69,2	43,8	6,5	25,4	M12 x 1,75	350	0,440	26,27 €
BPHT45-62	45	62	107,3	66,0	8,5	41,3	M20 x 2,5	600	1,360	79,93 €
<b>Corps acier / Billes inox</b>										
BPHT15-25/AS	15	25	46	26,0	5	20,0	M8x1,25	50	0,083	11,63 €
BPHT22-36/AS	22	36	62,9	37,5	4,5	25,4	M12 x 1,75	180	0,256	18,26 €
BPHT30-45/AS	30	45	69,2	43,8	6,5	25,4	M12 x 1,75	350	0,430	24,07 €
BPHT45-62/AS	45	62	107,3	66,0	8,5	41,3	M20 x 2,5	600	1,350	97,21 €

Dimensions en mm