

# Bille porteuse encastrable

Pour charge légère

BPLE


- Bille porteuse de manutention tôle emboutie
- Maintien par encastrement pour installation et remplacement rapide si la surface de montage n'est accessible que d'un côté
- Pour charge légère
- Boîtier en tôle emboutie
- Avec trou de drainage et joint à feutre.
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Vitesse maxi: 1m/s
- T° d'utilisation: -20 à +70°C
- Matières :
  - BPL: corps en acier zingué et billes en acier
  - BPL/SS: corps en inox et billes en inox



## Avantages

- Compense les irrégularités de diamètre de calibre de siège à l'aide des clips

Ødw



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ødw bille	ØA	B	C	ØD	E	F	Capacité de charge (kg)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Corps acier / Billes acier</b>										
BPLE15-24	15	24	9,5	4,6	31	21,0	2,8	60	0,041	3,57 €
BPLE22-36	22	36	9,8	3,9	45	29,5	2,9	160	0,128	6,54 €
BPLE30-45	30	45	13,8	6,8	55	37,0	3,6	280	0,253	9,89 €
BPLE45-62	45	62	19,0	9,0	75	53,5	4,0	600	0,720	47,91 €
<b>Corps inox / Billes inox</b>										
BPLE15-24/SS	15	24	9,5	4,6	31	21,0	2,8	40	0,039	11,02 €
BPLE22-36/SS	22	36	9,8	3,9	45	29,5	2,9	90	0,125	14,07 €
BPLE30-45/SS	30	45	13,8	6,8	55	37,0	3,6	200	0,271	23,95 €
BPLE45-62/SS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	4,0	260	0,710	115,62 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

257