

Bille porteuse profil haut

BPLF


Pour charge légère

-Bille porteuse de manutention tôle emboutie avec bride de fixation

- Montage en surface
- Avec 2 ou 4 trous de fixation pour vis ou rivets (La référence BPLF25-55-2F comprend 2 fentes plutôt que 2 trous pour convenir à différents entraxes)
- Pour charge légère
- Boîtier en tôle emboutie
- Orientation: horizontale et bille vers le haut
- Vitesse maxi: 1m/s
- T° d'utilisation: -20 à +70°C
- Matières :

BPLF: corps en acier zingué et billes en acier

BPLF/SS: corps en inox et billes en inox



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ødw bille	ØA	B	C	D	E	F	Capacité de charge (kg)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Corps acier / Billes acier										
BPLF25-45-2F	25,4	45,0	30,4	6,3	69 x 51	55,9 - 60,3	Fente 2 x 5,5 x 7,7	55	0,155	5,73 €
BPLF38-67-4	38,1	66,9	46,2	9,8	76,2 x 76,2	62,7 x 62,7	4 x Ø7,1	115	0,520	17,31 €
Corps inox / Billes inox										
BPLF25-45-2F/SS	25,4	45,0	30,4	6,3	69 x 51	55,9 - 60,3	Fente 2 x 5,5 x 7,7	55	0,151	14,92 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel