


- Matière :
Technopolymère noir

Info.

- Les dimensions sont données à titre indicatif et sujettes à modification selon les fabrications
- Vendu par multiple, nous contacter



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
BPTR-10	10	1-2	✓	0,16 €
BPTR-12	12	1-2	✓	0,16 €
BPTR-13	13	1-2	-	0,16 €
BPTR-14	14	1-2	✓	0,20 €
BPTR-15	15	1-2	✓	0,31 €
BPTR-16	16	1-2	✓	0,20 €
BPTR-18	18	1-2	✓	0,25 €
BPTR-19	19	1-2	-	0,20 €
BPTR-20	20	1-2	✓	0,25 €
BPTR-21	21	1-2	✓	0,25 €
BPTR-22	22	1-2	✓	0,25 €
BPTR-23	23	1-2,5	-	0,25 €
BPTR-25	25	1-3	✓	0,31 €
BPTR-27	27	1-3	✓	0,41 €
BPTR-28	28	1-2	✓	0,41 €
BPTR-30	30	1-2	✓	0,49 €
BPTR-32	32	1-2	✓	0,60 €
BPTR-34	34	1-3	✓	0,66 €
BPTR-35	35	1-2	-	0,78 €
BPTR-36	36	1-2	✓	0,78 €
BPTR-38	38	1-3,5	✓	0,84 €

Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
BPTR-40	40	1-3	✓	0,95 €
BPTR-42/1-2	42	1-2	✓	1,05 €
BPTR-42/2-4	42	2-4	✓	1,12 €
BPTR-45	45	1-3,5	✓	1,85 €
BPTR-48	48	1,2-3,6	✓	1,85 €
BPTR-50	50	1-2	✓	1,85 €
BPTR-52	52	1,5-3,5	-	2,03 €
BPTR-55	55	1-3	-	2,17 €
BPTR-60/1,5-3	60	1,5-3	✓	2,67 €
BPTR-60/3-4	60	3-4	✓	2,75 €
BPTR-65	65	1,5-3,5	-	Sur demande
BPTR-70	70	2-4,5	-	2,87 €
BPTR-75	75	1-3,5	-	Sur demande
BPTR-76	76	1,6-4	-	3,26 €
BPTR-80	80	1,5-3	-	3,36 €
BPTR-90	90	2,5-5	✓	5,32 €
BPTR-95	95	1,5-4	-	Sur demande
BPTR-100	100	2-4,5	✓	5,84 €
BPTR-102	102	2-4	-	6,06 €
BPTR-105	105	2-4,5	-	Sur demande
BPTR-110	110	2-4,5	-	7,06 €
BPTR-120	120	2-4	-	7,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm