



## Accouplement pour système asservi **HPC** BS3 Couple : 0,22 à 73Nm

- Flexibilité multidirectionnelle
- Grande précision
- Grande rigidité torsionnelle
- Monobloc
- Sans jeu
- 6 filets (sauf BS31 3 filets)
- T° d'utilisation : -40°C à +140°C
- Vitesse maxi. : 5000 t/min
- Matière :  
Inox 303
- Préalésage non tolérancé
- Donné à titre indicatif




### Applications

- Codeurs, systèmes optiques
- Automatismes, moteurs pas à pas
- Utilisation continue ou intermittente

### Montage

- Ne pas dépasser la cote C



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	ØD	L	C	Vis	Mésalignement radial (mm)	Mésalignement angulaire (°)	Rigidité torsionnelle (Nm/Rad)	Couple maxi. (Nm)		
								Par à-coups avec inversion	non uniforme	uniforme
BS31	6,4	12,7	3,2	M2	0,07	3°	1,53	0,22	0,30	0,45
BS32	9,5	19,6	5,3	M2,5	0,12	3°	5,4	0,75	1,00	1,50
BS33	12,7	25,4	6,5	M3	0,17	5°	25	1,50	2,00	3,00
BS34	19,1	28,0	6,5	M4	0,25	7°	72	4,00	5,33	8,00
BS35	25,4	38,1	11,0	M5	0,38	7°	170	8,00	10,66	16,00
BS36	31,8	57,2	16,0	M6	0,50	7°	364	12,50	16,66	25,00
BS37	38,1	66,7	18,0	M6	0,60	7°	634	18,00	22,50	36,00
BS39	50,8	95,3	25,0	M8	0,90	7°	1305	36,50	48,66	73,00

Références	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		Alésages standard (H8)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
	Préalésages	Mini.	Maxi.	Alésages std et préalésages			Alésages std et préalésages	Alésages modifiés
BS31	1,5 x 2,0	1 x 2	3 x 3	-	✓	42,73 €	111,86 €	
BS32	2,0 x 2,8	2 x 4	4,76 x 4,76	4 x 4	6,35 x 6,35	✓	35,85 €	76,56 €
BS33	2,5 x 4,5	3 x 5	6,35 x 6,35	5 x 9,52	10 x 10	✓	46,62 €	81,90 €
BS34	2,5 x 5,8	4,76 x 6,35	10 x 10	8 x 8	-	✓	50,51 €	50,51 €
BS35	3,5 x 7,5	5 x 8	12,70 x 12,70	-	-	✓	79,81 €	118,91 €
BS36	6,0 x 10,0	8 x 10	19 x 19	-	-	✓	117,13 €	165,03 €
BS37	8,0 x 12,0	8 x 12	22 x 22	-	-	✓	150,30 €	204,74 €
BS39	10,0 x 16,0	10 x 16	28 x 28	-	-	-	278,48 €	507,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel