

# Bouton de serrage taraudé à couple maîtrisé

Couple réglable

BSC

- Bouton moleté avec pastille de couleur

- Matières :

Thermoplastique gris foncé



Insert taraudé acier bruni 5.8

## Infos


- Le couple requis se règle par l'intermédiaire d'une vis.
- Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

## Options

- Existe avec pastilles de couleurs :  
rouge signalisation, gris foncé, jaune



Desserrage facile  
pour tous



Même couple de serrage

## REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	H1	T	Couple réglable (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Pastille gris clair</b>										
BSC26-M5	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	0,1 - 0,3	42,17 €
BSC26-M6	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	0,1 - 0,3	42,17 €
BSC34-M6	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	0,1 - 0,3	46,52 €
BSC34-M8	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	0,1 - 0,3	46,52 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

NOUVEAUTÉS 2017

29