

# Câble d'accastillage **acier galvanisé** **Aci**

## CAB 7x7 ou 7x19 Ame métallique

- Câble acier vendu en rouleau
- Tressage 1+6 torons de 7 fils jusqu'à Ø5mm
- Tressage 1+6 torons de 19 fils à partir de Ø6mm



1+6

Torons de 7 fils



1+6

Torons de 19 fils



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Ø câble	Type de tressage	Charge à la rupture (kg)	Longueur (mètre)	Masse/rouleau (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	✓	39,36 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	✓	9,43 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	-	15,46 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	✓	24,33 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	-	40,60 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	-	9,85 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	✓	26,70 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	-	45,49 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	-	105,53 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	✓	11,81 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	✓	19,33 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	-	32,21 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	✓	55,55 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	✓	17,23 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	✓	24,63 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	-	46,62 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	-	85,34 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	✓	22,52 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	-	35,83 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	✓	68,04 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	-	127,46 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	✓	35,26 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	✓	52,79 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	-	97,01 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	-	179,87 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	-	47,52 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	-	75,94 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	-	141,16 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	✓	50,29 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	-	78,37 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	-	148,73 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	-	184,35 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	-	119,16 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Câble inox 316 vendu en rouleau
- Tressage 1+6 torons de 7 fils jusqu'à Ø6mm



1+6  
Torons de 7 fils

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Ø câble	Type de tressage	Charge à la rupture (kg)	Longueur (mètre)	Masse/rouleau (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CAB2-15/SS	2,0	7x7	230	15	0,26	✓	35,49 €
CAB2-25/SS	2,0	7x7	230	25	0,44	✓	52,42 €
CAB2-100/SS	2,0	7x7	230	100	1,68	-	175,90 €
CAB3-15/SS	3,0	7x7	517	15	0,58	✓	38,06 €
CAB3-25/SS	3,0	7x7	517	25	0,96	-	57,16 €
CAB3-100/SS	3,0	7x7	517	100	3,67	-	211,42 €
CAB4-15/SS	4,0	7x7	916	15	1,04	✓	60,53 €
CAB4-25/SS	4,0	7x7	916	25	1,72	-	99,28 €
CAB4-100/SS	4,0	7x7	916	100	6,54	-	368,73 €
CAB5-15/SS	5,0	7x7	1445	15	1,62	✓	79,66 €
CAB5-25/SS	5,0	7x7	1445	25	3,00	-	132,24 €
CAB5-100/SS	5,0	7x7	1445	100	10,00	-	500,65 €
CAB6-15/SS	6,0	7x7	2070	15	2,34	✓	119,93 €
CAB6-25/SS	6,0	7x7	2070	25	3,75	-	197,88 €
CAB6-100/SS	6,0	7x7	2070	100	14,45	-	757,76 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 297