


Câble d'accastillage **acier galvanisé** **Aci**

CAB

7x7 ou 7x19 Ame métallique

- Câble acier vendu en rouleau
- Tressage 1+6 torons de 7 fils jusqu'à Ø5mm
- Tressage 1+6 torons de 19 fils à partir de Ø6mm



1+6

Torons de 7 fils



1+6

Torons de 19 fils

**NOUVELLES
REMISES**



REMISES

Qté	1+	3+	5+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	-15%	Sur demande

Références	Ø câble	Type de tressage	Charge à la rupture (kg)	Longueur (mètre)	Masse/rouleau (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CAB1.5-100/B	1,5	7x7	145	100	0,98	✓	43,05 €
CAB2-15/B	2,0	7x7	258	15	0,28	✓	10,29 €
CAB2-25/B	2,0	7x7	258	25	0,42	✓	16,88 €
CAB2-50/B	2,0	7x7	258	50	0,85	✓	26,59 €
CAB2-100/B	2,0	7x7	258	100	1,66	-	44,41 €
CAB2.5-15/B	2,5	7x7	410	15	0,38	-	10,74 €
CAB2.5-50/B	2,5	7x7	410	50	1,35	✓	29,19 €
CAB2.5-100/B	2,5	7x7	410	100	2,52	-	49,75 €
CAB2.5-250/B	2,5	7x7	410	250	6,32	-	115,44 €
CAB3-15/B	3,0	7x7	581	15	0,57	✓	12,90 €
CAB3-25/B	3,0	7x7	581	25	0,93	✓	21,13 €
CAB3-50/B	3,0	7x7	581	50	1,86	-	35,21 €
CAB3-100/B	3,0	7x7	581	100	3,85	✓	60,77 €
CAB4-15/B	4,0	7x7	1030	15	0,99	✓	18,84 €
CAB4-25/B	4,0	7x7	1030	25	1,80	✓	26,93 €
CAB4-50/B	4,0	7x7	1030	50	3,32	-	50,98 €
CAB4-100/B	4,0	7x7	1030	100	6,53	-	93,36 €
CAB5-15/B	5,0	7x7	1620	15	1,53	✓	24,62 €
CAB5-25/B	5,0	7x7	1620	25	2,54	-	39,17 €
CAB5-50/B	5,0	7x7	1620	50	5,43	-	74,42 €
CAB5-100/B	5,0	7x7	1620	100	10,40	-	139,45 €
CAB6-15/B	6,0	7x19	2140	15	2,26	✓	38,55 €
CAB6-25/B	6,0	7x19	2140	25	3,70	✓	57,73 €
CAB6-50/B	6,0	7x19	2140	50	7,48	-	106,14 €
CAB6-100/B	6,0	7x19	2140	100	14,16	-	196,78 €
CAB7-15/B	7,0	7x19	3450	15	2,98	-	51,97 €
CAB7-25/B	7,0	7x19	3450	25	5,00	-	83,07 €
CAB7-50/B	7,0	7x19	3450	50	10,00	-	154,44 €
CAB8-15/B	8,0	7x19	3810	15	3,88	✓	55,01 €
CAB8-25/B	8,0	7x19	3810	25	6,76	-	85,72 €
CAB8-50/B	8,0	7x19	3810	50	12,96	-	162,71 €
CAB9-50/B	9,0	7x19	4830	50	16,62	-	201,69 €
CAB10-25/B	10,0	7x19	5960	25	10,30	-	130,37 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Câble acier galvanisé avec PVC transparent

7x7 ou 7x19 Ame métallique CAB/PVC

- Câble acier vendu en rouleau avec revêtement PVC transparent traité anti-UV
- Tressage 1 + 6 torons de 7 fils jusqu'à Ø5mm
- Tressage 1 + 6 torons de 19 fils à partir de Ø6mm

Utilisation


- Avec réa en plastique
- Applications extérieures

Option


- Rouleau de 100m

Info

- Enlever la protection PVC sur la zone concernée en cas de sertissage



7x19



7x7

REMISES

Qté	1+	3+	10+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Ø câble	ØExt	Type de tressage	Charge à la rupture (kg)	Longueur (mètre)	Masse/rouleau (kg)	Prix Uni. 1 à 2
CAB2-25/PVC	2	3	7x7	280	25	0,57	28,03 €
CAB3-25/PVC	3	5	7x7	630	25	1,39	39,92 €
CAB4-25/PVC	4	6	7x7	1120	25	2,25	48,41 €
CAB6-25/PVC	6	8	7x19	2351	25	4,42	103,09 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 411

- Câble inox 316 vendu en rouleau
- Tressage 1+6 torons de 7 fils jusqu'à Ø6mm



1+6
Torons de 7 fils

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Ø câble	Type de tressage	Charge à la rupture (kg)	Longueur (mètre)	Masse/rouleau (kg)	Stock*	Prix Uni.
CAB2-15/SS	2,0	7x7	230	15	0,26	✓	38,82 €
CAB2-25/SS	2,0	7x7	230	25	0,44	✓	57,33 €
CAB2-100/SS	2,0	7x7	230	100	1,68	-	192,43 €
CAB3-15/SS	3,0	7x7	517	15	0,58	✓	41,63 €
CAB3-25/SS	3,0	7x7	517	25	0,96	-	62,53 €
CAB3-100/SS	3,0	7x7	517	100	3,67	-	231,31 €
CAB4-15/SS	4,0	7x7	916	15	1,04	✓	66,21 €
CAB4-25/SS	4,0	7x7	916	25	1,72	-	108,61 €
CAB4-100/SS	4,0	7x7	916	100	6,54	-	403,44 €
CAB5-15/SS	5,0	7x7	1445	15	1,62	✓	87,14 €
CAB5-25/SS	5,0	7x7	1445	25	3,00	-	144,68 €
CAB5-100/SS	5,0	7x7	1445	100	10,00	-	547,78 €
CAB6-15/SS	6,0	7x7	2070	15	2,34	✓	131,20 €
CAB6-25/SS	6,0	7x7	2070	25	3,75	-	216,49 €
CAB6-100/SS	6,0	7x7	2070	100	14,45	-	829,12 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New

Manchon pour câble d'accastillage

Pour sertir un câble acier

CABMA

- **Manchon de sertissage pour câble acier à ame métallique**
- Conforme à la norme 13411-3 à partir de CAB2-MA/B
- T° d'utilisation: maxi 100°C
- Matière :
Aluminium brut

NOUVEAU!

Application

- Permet de réaliser des câbles de retenue.
- Pour une utilisation avec un câble gainé, enlever la gaine sur la longueur du sertissage pour obtenir un sertissage correct

Important:

- Ne convient pas pour du levage
- Ne convient pas pour du câble inox

Info

- Outil de coupe et de sertissage CAB-TOOL

Accessoires

- Pinces CABTOOL (tome 1 p.414)

**Exemple d'application****REMISES**

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pour câble métallique diamètre	Pour câble	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 2
CAB1.5-MA/B	1.5	CAB1.5	100	25,65 €
CAB2-MA/B	2	CAB2	100	32,94 €
CAB2.5-MA/B	2.5	CAB2.5	100	47,54 €
CAB3-MA/B	3	CAB3	100	34,30 €
CAB4-MA/B	4	CAB4	100	59,43 €
CAB5-MA/B	5	CAB5	100	83,20 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 413

Outils pour câble d'accastillage

New

CAB_{TOOL} Outils de coupe et de sertissage

- Pince à manchonner et pince coupe-câble

- Matière :

Acier, peinture rouge

Application

- Pour sertir manuellement des manchons aluminium


CAB-MA sur des câbles d'accastillage

- Pour mise à longueur des câbles d'accastillage **CAB**


NOUVEAU !



CAB-TOOL-M1



CAB-TOOL-C1



CAB-TOOL-M2
CAB-TOOL-M3



CAB-TOOL-C2

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Pour manchon	Pour câble métallique diamètre	Longueur L	Masse (kg)	Prix Uni.
Pinces à manchonner					
CAB-TOOL-M1	CAB1.5-MA	1,5	230	0,350	60,60 €
	CAB2-MA	2			
CAB-TOOL-M2	CAB2-MA	2	440	1,030	193,12 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
CAB-TOOL-M3	CAB2-MA	2	660	2,610	248,06 €
	CAB2,5-MA	2,5			
	CAB3-MA	3			
	CAB4-MA	4			
CAB5-MA	5				
Pinces coupe-câble					
CAB-TOOL-C1		1 à 4	200	0,273	42,80 €
CAB-TOOL-C2		1 à 6	450	0,180	72,10 €

Dimensions en mm