







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :  
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies  
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €