




# Chaîne à palettes à flexion inox

## Série 881 TAB


## CAP881Tss

- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :  
Palettes : inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies  
Axe : inox 302 (1400N/mm)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)




### Produits associés


- Pignon de traction **PT881**
- Roue de renvoi **PR881**
- Diabolo **DBL880**
- Guide droit **GRD880T**
- Guide courbe **GCB880T**



A  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Droit - 46} \\ \text{Courbe - 44,5} \end{array} \right.$



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP881T-82/SS	82,5	3048	500	9500	2,9	221,66 €
CAP881T-114/SS	114,3	3048	500	9500	3,6	286,56 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 63