


- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :
Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)




Avantages

- La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.

Produits associés

- Pignon de traction **PT882**
- Roue de renvoi **PR882**



Exemple d'application

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Largeur K (mm) | Longueur (mm) | Rayon de courbure RM (mm) | Charge à la rupture (N) | Masse (kg/m) | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| CAP882T-190 | 190,5 | 3048 | 610 | 8000 | 2,43 | 284,84 € |
| CAP882T-254 | 254,0 | 3048 | 610 | 8000 | 2,87 | 296,96 € |
| CAP882T-304 | 304,8 | 3048 | 610 | 8000 | 3,41 | 325,34 € |