

Canon de perçage

CDP

Acier traité

- Permet de guider un foret pour réaliser un perçage ou un lamage répétitif
- Très bonne résistance lors du guidage du foret
- Matière :
Acier cimenté

Info.

- Tolérance alésage : DH7

Avantages

- Facilite le guidage et limite l'usure du foret
- Permet une bonne répétabilité




REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	I1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP2-5-6	2	6	5	1	0,7	3,83 €
CDP2-5-9	2	9	5	1	1,1	4,18 €
CDP2.1-5-6	2,1	6	5	1	0,7	3,83 €
CDP2.1-5-9	2,1	9	5	1	1,1	4,18 €
CDP2.5-5-6	2,5	6	5	1	0,7	3,83 €
CDP2.5-5-9	2,5	9	5	1	1,1	4,18 €
CDP3-6-8	3	8	6	1	1,3	3,83 €
CDP3-6-12	3	12	6	1	1,9	4,18 €
CDP3-6-16	3	16	6	1	2,6	8,53 €
CDP3.1-6-8	3,1	8	6	1	1,2	3,83 €
CDP3.1-6-12	3,1	12	6	1	1,9	4,18 €
CDP3.1-6-16	3,1	16	6	1	2,5	8,53 €
CDP3.5-7-8	3,5	8	7	1	1,7	6,01 €
CDP3.5-7-12	3,5	12	7	1	2,6	3,97 €
CDP3.5-7-16	3,5	16	7	1	3,6	8,53 €
CDP4-7-8	4	8	7	1	1,5	3,47 €
CDP4-7-12	4	12	7	1	2,4	3,97 €
CDP4-7-16	4	16	7	1	3,2	8,53 €
CDP4.1-8-8	4,1	8	8	1	2,2	3,61 €
CDP4.1-8-12	4,1	12	8	1	3,4	4,18 €
CDP4.1-8-16	4,1	16	8	1	4,6	7,49 €
CDP4.5-8-8	4,5	8	8	1	2,1	3,61 €
CDP4.5-8-12	4,5	12	8	1	3,1	4,18 €
CDP4.5-8-16	4,5	16	8	1	4,2	7,49 €
CDP5-8-8	5	8	8	1	1,8	3,61 €
CDP5-8-12	5	12	8	1	2,8	4,18 €
CDP5-8-16	5	16	8	1	3,7	7,49 €
CDP5.1-10-10	5,1	10	10	1,5	4,4	3,97 €
CDP5.1-10-16	5,1	16	10	1,5	7,1	4,57 €

Dimensions en mm

Références	Ød1	I1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP5.1-10-20	5,1	20	10	1,5	8,9	8,17 €
CDP5.5-10-10	5,5	10	10	1,5	4,1	3,97 €
CDP5.5-10-16	5,5	16	10	1,5	6,7	4,57 €
CDP5.5-10-20	5,5	20	10	1,5	8,4	8,17 €
CDP6-10-10	6	10	10	1,5	3,8	3,97 €
CDP6-10-16	6	16	10	1,5	6,1	4,57 €
CDP6-10-20	6	20	10	1,5	7,7	8,17 €
CDP6.1-12-10	6,1	10	12	1,5	6,3	4,18 €
CDP6.1-12-16	6,1	16	12	1,5	10	4,71 €
CDP6.1-12-20	6,1	20	12	1,5	13	8,53 €
CDP6.5-12-10	6,5	10	12	1,5	6	4,18 €
CDP6.5-12-16	6,5	16	12	1,5	9,7	4,71 €
CDP6.5-12-20	6,5	20	12	1,5	12	8,53 €
CDP7-12-10	7	10	12	1,5	5,6	4,18 €
CDP7-12-16	7	16	12	1,5	9,1	4,71 €
CDP7-12-20	7	20	12	1,5	11	8,53 €
CDP7.1-12-10	7,1	10	12	1,5	5,5	4,18 €
CDP7.1-12-16	7,1	16	12	1,5	9	4,71 €
CDP7.1-12-20	7,1	20	12	1,5	11	8,53 €
CDP7.5-12-10	7,5	10	12	1,5	5,1	4,18 €
CDP7.5-12-16	7,5	16	12	1,5	8,4	4,71 €
CDP7.5-12-20	7,5	20	12	1,5	11	8,53 €
CDP8-12-10	8	10	12	1,5	4,7	4,18 €
CDP8-12-16	8	16	12	1,5	7,6	4,71 €
CDP8-12-20	8	20	12	1,5	9,6	8,53 €
CDP8.1-15-12	8,1	12	15	2	11	4,35 €
CDP8.1-15-20	8,1	20	15	2	19	5,31 €
CDP8.1-15-25	8,1	25	15	2	24	9,21 €
CDP8.5-15-12	8,5	12	15	2	11	4,35 €



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4	Références	Ød1	l1	Ød2 (n6)	r	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CDP8.5-15-20	8,5	20	15	2	18	5,31 €	CDP13-22-36	13	36	22	2	69	11,92 €
CDP8.5-15-25	8,5	25	15	2	23	9,21 €	CDP14-22-16	14	16	22	2	27	5,65 €
CDP9-15-12	9	12	15	2	10	4,35 €	CDP14-22-28	14	28	22	2	49	7,63 €
CDP9-15-20	9	20	15	2	17	5,31 €	CDP14-22-36	14	36	22	2	63	11,92 €
CDP9-15-25	9	25	15	2	22	9,21 €	CDP15-22-16	15	16	22	2	25	5,65 €
CDP9.1-15-12	9,1	12	15	2	10	4,35 €	CDP15-22-28	15	28	22	2	44	7,63 €
CDP9.1-15-20	9,1	20	15	2	17	5,31 €	CDP15-22-36	15	36	22	2	56	11,92 €
CDP9.1-15-25	9,1	25	15	2	21	9,21 €	CDP16-26-16	16	16	26	2	45	7,63 €
CDP9.5-15-12	9,5	12	15	2	9,5	4,35 €	CDP16-26-28	16	28	26	2	71	9,63 €
CDP9.5-15-20	9,5	20	15	2	16	5,31 €	CDP16-26-36	16	36	26	2	92	14,98 €
CDP9.5-15-25	9,5	25	15	2	20	9,21 €	CDP16.1-26-16	16,1	16	26	2	40	11,59 €
CDP10-15-12	10	12	15	2	8,8	4,35 €	CDP16.1-26-28	16,1	28	26	2	71	14,16 €
CDP10-15-20	10	20	15	2	15	5,31 €	CDP16.1-26-36	16,1	36	26	2	91	20,09 €
CDP10-15-25	10	25	15	2	19	9,21 €	CDP16.5-26-16	16,5	16	26	2	39	7,63 €
CDP10.1-18-12	10,1	12	18	2	16	5,06 €	CDP16.5-26-28	16,5	28	26	2	68	9,63 €
CDP10.1-18-20	10,1	20	18	2	27	6,16 €	CDP16.5-26-36	16,5	36	26	2	88	14,98 €
CDP10.1-18-25	10,1	25	18	2	33	9,52 €	CDP17-26-16	17	16	26	2	37	7,63 €
CDP10.5-18-12	10,5	12	18	2	15	5,06 €	CDP17-26-28	17	28	26	2	65	9,63 €
CDP10.5-18-20	10,5	20	18	2	26	6,16 €	CDP17-26-36	17	36	26	2	84	14,98 €
CDP10.5-18-25	10,5	25	18	2	32	9,52 €	CDP18-26-16	18	16	26	2	33	7,63 €
CDP11-18-12	11	12	18	2	14	5,06 €	CDP18-26-28	18	28	26	2	59	9,63 €
CDP11-18-20	11	20	18	2	24	6,16 €	CDP18-26-36	18	36	26	2	77	14,98 €
CDP11-18-25	11	25	18	2	31	9,52 €	CDP19-30-20	19	20	30	3	64	9,41 €
CDP11.1-18-12	11,1	12	18	2	14	5,06 €	CDP19-30-36	19	36	30	3	117	11,81 €
CDP11.1-18-20	11,1	20	18	2	24	6,16 €	CDP19-30-45	19	45	30	3	147	19,05 €
CDP11.1-18-25	11,1	25	18	2	30	9,52 €	CDP20-30-20	20	20	30	3	59	9,41 €
CDP11.5-18-12	11,5	12	18	2	14	5,06 €	CDP20-30-36	20	36	30	3	108	11,81 €
CDP11.5-18-20	11,5	20	18	2	23	6,16 €	CDP20-30-45	20	45	30	3	136	19,05 €
CDP11.5-18-25	11,5	25	18	2	29	9,52 €	CDP20.1-30-20	20,1	20	30	3	59	13,76 €
CDP12-18-12	12	12	18	2	13	5,06 €	CDP20.1-30-36	20,1	36	30	3	108	16,65 €
CDP12-18-20	12	20	18	2	22	6,16 €	CDP20.1-30-45	20,1	45	30	3	135	25,89 €
CDP12-18-25	12	25	18	2	27	9,52 €	CDP22-30-20	22	20	30	3	49	9,41 €
CDP12.1-22-16	12,1	16	22	2	32	5,65 €	CDP22-30-36	22	36	30	3	90	11,81 €
CDP12.1-22-28	12,1	28	22	2	57	7,63 €	CDP22-30-45	22	45	30	3	113	19,05 €
CDP12.1-22-36	12,1	36	22	2	74	11,92 €	CDP25-35-20	25	20	35	3	71	11,11 €
CDP12.5-22-16	12,5	16	22	2	31	5,65 €	CDP25-35-36	25	36	35	3	130	13,76 €
CDP12.5-22-28	12,5	28	22	2	66	7,63 €	CDP25-35-45	25	45	35	3	163	22,13 €
CDP12.5-22-36	12,5	36	22	2	69	11,92 €	CDP30-42-25	30	25	42	3	129	19,95 €
CDP13-22-16	13	16	22	2	30	5,65 €	CDP30-42-45	30	45	42	3	235	24,65 €
CDP13-22-28	13	28	22	2	53	7,63 €	CDP30-42-56	30	56	42	3	293	33,47 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel