

## CHAE<sub>A</sub>




## Polyamide

### Charnière à visser

- Matières :
  - Ailes en PA noir renforcé FV (30%)
  - Broche moletée en Inox 304
- Résistance à la corrosion
- Existe aussi en version carrée ou symétrique

### Avantages

- Très bel aspect
- Angle de rotation maximum 270°



**+ DE STOCK**

Références	Charge à la rupture en traction F1 (N)	Charge à la rupture en cisaillement F2 (N)	Couple de serrage (Nm)
CHAE4060A/PA	2200	2300	4
CHAE4080A/PA	2200	2300	4
CHAE5075A/PA	3600	2500	8
CHAE6030A/PA	5100	4200	8

Dimensions en mm

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Pour vis	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAE4060A/PA	40	60	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✓	7,28 €
CHAE4080A/PA	40	80	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	✓	7,47 €
CHAE5075A/PA	50	75	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	✓	9,25 €
CHAE6090A/PA	60	90	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✓	12,94 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm