

# Charnière **inox** à visser esthétique

Inox 316

CHAEss



- Charnière à visser
- Pour montage à droite et à gauche.
- Angle d'ouverture de 180°.
- Fixation par vis à tête fraisée M5, M6 ou M8 selon DIN 7991.
- La surface visible de la charnière est polie satin
- Matière :  
Entièrement en inox 316

## Avantages

- Aspect visuel élégant car la broche n'est pas visible.
- Antivibratoire
- Protection contre le vandalisme grâce à la broche soudée aux deux extrémités.

Axe inaccessible

Inviolable



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Prix uni. 1 à 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	29,33 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	33,13 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	39,67 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC** NOUVEAUTÉS 2017

47