

## CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
  - Acier brut
  - Aluminium

**Economique**





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	✓	13,84 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	✓	14,56 €
<b>Aluminium</b>								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	✓	16,13 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	✓	16,34 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	✓	21,26 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :  
inox 304

**Economique**





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	19,18 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	19,20 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	✓	20,31 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	20,49 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	27,92 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	30,15 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	74,43 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	85,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm