



- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :  
inox 304

### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

Economique



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	A	L	P	E	ØN	Masse au mètre (kg/m)	Prix Uni. 1 à 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	15,79 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	15,81 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	16,72 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	16,87 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	22,98 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	24,81 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	61,25 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	70,10 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel