


- Charnière à ressort ouvrant ou fermant
- Matières :
 - Charnière CHAR : acier, ressort inox
 - Charnière CHAR/SS : inox 304, ressort inox
- Finition brute
- Broche bloquée par picotage
- Couple du ressort ouvrant :
 - M(0°) : 0,9 Nm
 - M(90°) : 0,86 Nm
 - M(180°) : 0,6 Nm
- Couple du ressort fermant :
 - M(0°) : 0,6 Nm
 - M(90°) : 0,86 Nm
 - M(180°) : 0,9 Nm

Existe en
acier et inox



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAR16046	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Ouvrant	208	✓	32,64 €
CHAR16046-F	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Fermant	208	-	31,20 €
CHAR16046/SS	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Ouvrant	208	✓	46,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel