

Engrenage droit **Contact alimentaire**




Module 0,5 Nylon PA6 Bleu moulé

- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière : Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réusinier impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 150 dents (quantité mini)
- Non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP		ØM	ØA*	Couple transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
		Primitif	Extérieur				
CLG0.5-24/ALI	24	12,0	13,0	10	-	0,6	3,74 €
CLG0.5-25/ALI	25	12,5	13,5	10	-	0,6	3,77 €
CLG0.5-30/ALI	30	15,0	16,0	10	-	0,8	3,80 €
CLG0.5-32/ALI	32	16,0	17,0	10	-	0,8	3,80 €
CLG0.5-36/ALI	36	18,0	19,0	10	-	0,9	3,89 €
CLG0.5-40/ALI	40	20,0	21,0	10	-	1,0	3,89 €
CLG0.5-45/ALI	45	22,5	23,5	10	-	1,2	4,08 €
CLG0.5-48/ALI	48	24,0	25,0	10	-	1,2	4,32 €
CLG0.5-50/ALI	50	25,0	26,0	10	-	1,3	5,06 €
CLG0.5-55/ALI	55	27,5	28,5	20	-	1,4	5,67 €
CLG0.5-60/ALI	60	30,0	31,0	20	4	1,6	7,54 €

Dimensions en mm