

Engrenage droit plastique




Module 1,5

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

| Indication de couple | |
|----------------------------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min | |
| | Delrin |
| Nm | 2,4 |



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
|------|-----------------------|----|-----|
| Rem. | Prix -22% Sur demande | | |

| Références | Z | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) ZG | ZPG | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|----|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | ZG | ZPG |
| ZG1.5-9 | 9 | 15,00 | 18,00 | 18 | 6 | 0,005 | 0,002 | ✓ | Sur demande | Sur demande |
| ZG1.5-10 | 10 | 16,50 | 19,50 | 18 | 6 | 0,005 | 0,003 | ✓ | | |
| ZG1.5-11 | 11 | 18,00 | 21,00 | 18 | 6 | 0,006 | 0,003 | - | | |
| ZG1.5-12 | 12 | 18,00 | 21,00 | 18 | 6 | 0,006 | 0,003 | ✓ | | |
| ZG1.5-13 | 13 | 19,50 | 22,50 | 18 | 6 | 0,006 | 0,004 | - | | |
| ZG1.5-14 | 14 | 21,00 | 24,00 | 20 | 8 | 0,007 | 0,005 | - | | |
| ZG1.5-15 | 15 | 22,50 | 25,50 | 20 | 8 | 0,008 | 0,005 | ✓ | | |
| ZG1.5-16 | 16 | 24,00 | 27,00 | 20 | 8 | 0,009 | 0,006 | ✓ | | |
| ZG1.5-17 | 17 | 25,50 | 28,50 | 20 | 8 | 0,010 | 0,007 | - | | |
| ZG1.5-18 | 18 | 27,00 | 30,00 | 24 | 8 | 0,012 | 0,008 | ✓ | | |
| ZG1.5-19 | 19 | 28,50 | 31,50 | 25 | 8 | 0,014 | 0,009 | - | | |
| ZG1.5-20 | 20 | 30,00 | 33,00 | 25 | 8 | 0,015 | 0,010 | ✓ | | |
| ZG1.5-21 | 21 | 31,50 | 34,50 | 25 | 8 | 0,016 | 0,011 | - | | |
| ZG1.5-22 | 22 | 33,00 | 36,00 | 25 | 8 | 0,017 | 0,012 | - | | |
| ZG1.5-23 | 23 | 34,50 | 37,50 | 25 | 8 | 0,018 | 0,014 | - | | |
| ZG1.5-24 | 24 | 36,00 | 39,00 | 25 | 8 | 0,019 | 0,015 | ✓ | | |
| ZG1.5-25 | 25 | 37,50 | 40,50 | 25 | 8 | 0,021 | 0,016 | ✓ | | |
| ZG1.5-26 | 26 | 39,00 | 42,00 | 25 | 8 | 0,022 | 0,017 | - | | |
| ZG1.5-27 | 27 | 40,50 | 43,50 | 25 | 8 | 0,024 | 0,019 | - | | |
| ZG1.5-28 | 28 | 42,00 | 45,00 | 25 | 8 | 0,025 | 0,020 | ✓ | | |
| ZG1.5-29 | 29 | 43,50 | 46,50 | 25 | 8 | 0,027 | 0,022 | - | | |
| ZG1.5-30 | 30 | 45,00 | 48,00 | 25 | 8 | 0,028 | 0,024 | ✓ | | |
| ZG1.5-31 | 31 | 46,50 | 49,50 | 28 | 10 | 0,031 | 0,025 | - | | |
| ZG1.5-32 | 32 | 48,00 | 51,00 | 28 | 10 | 0,032 | 0,026 | - | | |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

| | | | |
|-----------|------|----|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 30+ |
| Rem. Prix | -22% | | Sur demande |

| Références | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Poids (kg) | ZG | ZPG | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 ZG | 1 à 5 ZPG |
|---|------------|---------------|---------------|------------------------------------|----|------------|-------|-----|--------|--------------------|-----------|
| ZG1.5-33 | 33 | 49,50 | 52,50 | 28 | 10 | 0,034 | 0,028 | ✓ | | | |
| ZG1.5-34 | 34 | 51,00 | 54,00 | 28 | 10 | 0,036 | 0,030 | ✓ | | | |
| ZG1.5-35 | 35 | 52,50 | 55,50 | 28 | 10 | 0,038 | 0,032 | ✓ | | | |
| ZG1.5-36 | 36 | 54,00 | 57,00 | 28 | 10 | 0,040 | 0,034 | ✓ | | | |
| ZG1.5-37 | 37 | 55,50 | 58,50 | 28 | 10 | 0,042 | 0,036 | - | | | |
| ZG1.5-38 | 38 | 57,00 | 60,00 | 28 | 10 | 0,044 | 0,038 | - | | | |
| ZG1.5-39 | 39 | 58,50 | 61,50 | 28 | 10 | 0,046 | 0,040 | - | | | |
| ZG1.5-40 | 40 | 60,00 | 63,00 | 30 | 12 | 0,048 | 0,041 | ✓ | | | |
| ZG1.5-41 | 41 | 61,50 | 64,50 | 30 | 12 | 0,050 | 0,044 | - | | | |
| ZG1.5-42 | 42 | 63,00 | 66,00 | 30 | 12 | 0,052 | 0,046 | - | | | |
| ZG1.5-43 | 43 | 64,50 | 67,50 | 30 | 12 | 0,055 | 0,048 | - | | | |
| ZG1.5-44 | 44 | 66,00 | 69,00 | 30 | 12 | 0,057 | 0,051 | - | | | |
| ZG1.5-45 | 45 | 67,50 | 70,50 | 30 | 12 | 0,060 | 0,053 | - | | | |
| ZG1.5-46 | 46 | 69,00 | 72,00 | 30 | 12 | 0,062 | 0,055 | - | | | |
| ZG1.5-47 | 47 | 70,50 | 73,50 | 30 | 12 | 0,065 | 0,058 | - | | | |
| ZG1.5-48 | 48 | 72,00 | 75,00 | 30 | 12 | 0,067 | 0,060 | - | | | |
| ZG1.5-49 | 49 | 73,50 | 76,50 | 30 | 12 | 0,070 | 0,063 | - | | | |
| ZG1.5-50 | 50 | 75,00 | 78,00 | 30 | 12 | 0,073 | 0,066 | ✓ | | | |
| ZG1.5-51 | 51 | 76,50 | 79,50 | 36 | 12 | 0,078 | 0,068 | ✓ | | | |
| ZG1.5-52 | 52 | 78,00 | 81,00 | 36 | 12 | 0,081 | 0,071 | - | | | |
| ZG1.5-53 | 53 | 79,50 | 82,50 | 36 | 12 | 0,084 | 0,074 | - | | | |
| ZG1.5-54 | 54 | 81,00 | 84,00 | 36 | 12 | 0,087 | 0,077 | - | | | |
| ZG1.5-55 | 55 | 82,50 | 85,50 | 36 | 12 | 0,090 | 0,080 | - | | | |
| ZG1.5-56 | 56 | 84,00 | 87,00 | 36 | 12 | 0,093 | 0,083 | - | | | |
| ZG1.5-57 | 57 | 85,50 | 88,50 | 36 | 12 | 0,096 | 0,086 | - | | | |
| ZG1.5-58 | 58 | 87,00 | 90,00 | 36 | 12 | 0,099 | 0,089 | - | | | |
| ZG1.5-59 | 59 | 88,50 | 91,50 | 36 | 12 | 0,102 | 0,092 | - | | | |
| ZG1.5-60 | 60 | 90,00 | 93,00 | 36 | 12 | 0,106 | 0,095 | ✓ | | | |
| ZG1.5-62 | 62 | 93,00 | 96,00 | 36 | 12 | 0,112 | 0,102 | ✓ | | | |
| ZG1.5-64 | 64 | 96,00 | 99,00 | 36 | 12 | 0,119 | 0,109 | - | | | |
| ZG1.5-65 | 65 | 97,50 | 100,50 | 36 | 12 | 0,123 | 0,112 | - | | | |
| ZG1.5-66 | 66 | 99,00 | 102,00 | 48 | 12 | 0,134 | 0,116 | - | | | |
| ZG1.5-68 | 68 | 102,00 | 105,00 | 48 | 12 | 0,142 | 0,123 | - | | | |
| ZG1.5-70 | 70 | 105,00 | 108,00 | 48 | 12 | 0,149 | 0,131 | ✓ | | | |
| ZG1.5-71 | 71 | 106,50 | 109,50 | 48 | 12 | 0,153 | 0,134 | - | | | |
| ZG1.5-72 | 72 | 108,00 | 111,00 | 48 | 12 | 0,157 | 0,138 | ✓ | | | |
| ZG1.5-73 | 73 | 109,50 | 112,50 | 48 | 12 | 0,161 | 0,142 | - | | | |
| ZG1.5-74 | 74 | 111,00 | 114,00 | 48 | 12 | 0,165 | 0,146 | - | | | |
| ZG1.5-75 | 75 | 112,50 | 115,50 | 48 | 12 | 0,169 | 0,150 | - | | | |
| ZG1.5-76 | 76 | 114,00 | 117,00 | 48 | 12 | 0,173 | 0,154 | - | | | |
| ZG1.5-78 | 78 | 117,00 | 120,00 | 48 | 12 | 0,182 | 0,163 | - | | | |
| ZG1.5-80 | 80 | 120,00 | 123,00 | 48 | 12 | 0,190 | 0,171 | ✓ | | | |
| ZG1.5-86 | 86 | 129,00 | 132,00 | 48 | 12 | 0,217 | 0,198 | - | | | |
| ZG1.5-90 | 90 | 135,00 | 138,00 | 48 | 12 | 0,237 | 0,217 | ✓ | | | |
| ZG1.5-96 | 96 | 144,00 | 147,00 | 48 | 12 | 0,267 | 0,247 | - | | | |
| ZG1.5-100 | 100 | 150,00 | 153,00 | 48 | 15 | 0,288 | 0,268 | - | | | |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | | | | |
| ZG1.5-265 | 265 | 397,50 | 400,50 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 261

Sur demande

Sur demande

Engrenage droit plastique



Module 1,5



Nylon PA6 moulé

Série économique

*ØA** : préalésage à modifier impérativement*


- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière : Nylon 6 Renforcé 30% fibre de verre

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 75
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



REMISES

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande | |

| Références | Nombre de dents | Extérieur ØD | Primitif ØP | Moyeu ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---|-----------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|--------|-----------------|
| CLG1.5-12 | 12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 5 | ✓ | 3,11 € |
| CLG1.5-15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 5 | ✓ | 3,17 € |
| CLG1.5-16 | 16 | 27,0 | 24,0 | 18 | 5 | - | Sur demande |
| CLG1.5-18 | 18 | 30,0 | 27,0 | 18 | 5 | - | Sur demande |
| CLG1.5-20 | 20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | ✓ | 4,01 € |
| CLG1.5-24 | 24 | 39,0 | 36,0 | 28 | 8 | ✓ | 4,39 € |
| CLG1.5-25 | 25 | 40,0 | 37,5 | 30 | 8 | ✓ | 4,52 € |
| CLG1.5-28 | 28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 8 | - | Sur demande |
| CLG1.5-30 | 30 | 48,0 | 45,0 | 35 | 12 | ✓ | 5,05 € |
| CLG1.5-32 | 32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 | - | Sur demande |
| CLG1.5-36 | 36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 16 | ✓ | 7,08 € |
| CLG1.5-38 | 38 | 60,0 | 57,0 | 35 | 16 | - | Sur demande |
| CLG1.5-40 | 40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 16 | ✓ | 8,66 € |
| CLG1.5-42 | 42 | 66,0 | 63,0 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG1.5-45 | 45 | 70,5 | 67,5 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG1.5-50 | 50 | 78,0 | 75,0 | 45 | 16 | ✓ | 11,28 € |
| CLG1.5-54 | 54 | 84,0 | 81,0 | 50 | 20 | - | Sur demande |
| CLG1.5-55 | 55 | 85,5 | 82,5 | 50 | 20 | - | Sur demande |
| CLG1.5-60 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 20 | ✓ | 15,34 € |
| CLG1.5-65 | 65 | 100,0 | 97,5 | 60 | 20 | - | Sur demande |
| CLG1.5-70 | 70 | 108,0 | 105,0 | 60 | 20 | ✓ | 19,81 € |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓ | | | | | | | |
| CLG1.5-75 | 75 | 115,5 | 112,5 | 60 | 20 | - | sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Engrenage droit contact alimentaire

Nylon PA6 Bleu moulé


Module 1,5



- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réuser impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 120 dents (quantité mini)
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyen | ØA* Préalésage | ØDA | Couple transmissible (Nm) | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|-----|---------------------------|-----------------|
| CLG1.5-12/ALI | 12 | 18,0 | 21,0 | 14 | 5 | - | 6,3 | 4,35 € |
| CLG1.5-15/ALI | 15 | 22,5 | 25,5 | 18 | 5 | - | 7,9 | 4,44 € |
| CLG1.5-20/ALI | 20 | 30,0 | 33,0 | 25 | 8 | - | 10,5 | 5,60 € |
| CLG1.5-25/ALI | 25 | 37,5 | 40,5 | 30 | 8 | - | 13,2 | 6,34 € |
| CLG1.5-30/ALI | 30 | 45,0 | 48,0 | 35 | 12 | - | 15,8 | 7,08 € |
| CLG1.5-36/ALI | 36 | 54,0 | 57,0 | 35 | 12 | - | 19,0 | 9,93 € |
| CLG1.5-40/ALI | 40 | 60,0 | 63,0 | 40 | 16 | 48 | 21,1 | 12,14 € |
| CLG1.5-50/ALI | 50 | 75,0 | 78,0 | 45 | 16 | 53 | 26,4 | 15,83 € |
| CLG1.5-60/ALI | 60 | 90,0 | 93,0 | 55 | 20 | 73 | 31,6 | 21,47 € |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 4 2021

4 263