

Engrenage droit plastique



Module 1,0

Nylon PA6 moulé



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6
Renforcé 30% fibre de verre


Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 77
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif

$\varnothing A^{**}$: préalésage à modifier impérativement



Série économique

REMISES

Qté	1+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Nombre de dents	Extérieur $\varnothing D$	Primitif $\varnothing P$	Moyeu $\varnothing M$	Préalésage non garanti $\varnothing A^{**}$	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
CLG1-12	12	14	12	9	4	✓	3,74 €
CLG1-15	15	17	15	10	4	✓	3,74 €
CLG1-16	16	18	16	13	5	✓	3,92 €
CLG1-20	20	22	20	16	5	✓	3,92 €
CLG1-24	24	26	24	20	6	✓	4,11 €
CLG1-25	25	27	25	20	6	✓	4,11 €
CLG1-28	28	30	28	22	6	✓	5,12 €
CLG1-30	30	32	30	25	6	✓	5,12 €
CLG1-32	32	34	32	25	6	✓	5,32 €
CLG1-35	35	37	35	30	8	✓	5,32 €
CLG1-40	40	42	40	30	8	✓	6,29 €
CLG1-45	45	47	45	35	10	✓	6,72 €
CLG1-50	50	52	50	35	10	✓	7,50 €
CLG1-55	55	57	55	35	14	✓	8,11 €
CLG1-60	60	62	60	40	14	✓	9,12 €
CLG1-70	70	72	70	40	20	✓	10,53 €
CLG1-72	72	74	72	40	20	✓	10,53 €
CLG1-75	75	77	75	50	20	-	sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG1-77	77	79	77	50	20	-	sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm