



- Engrenage moulé pour contact alimentaire

- Angle de pression 20°

- Matière :

Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info


- *Préalésage brut de démoulage, à réusinier impérativement par vos soins

- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 126 dents (quantité mini)

- **Non modifiable par nos soins**



Alimentaire



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -25% Sur demande				

Références	Z	ØP		ØM	ØA*	ØDA	Couple transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
		Primitif	Extérieur					
CLG2-12/ALI	12	24	28	18	8	-	14,4	5,30 €
CLG2-15/ALI	15	30	34	22	8	-	18,0	5,55 €
CLG2-16/ALI	16	32	36	25	8	-	19,2	6,50 €
CLG2-20/ALI	20	40	44	30	10	-	24,0	7,60 €
CLG2-24/ALI	24	48	52	35	10	-	28,8	9,84 €
CLG2-25/ALI	25	50	54	35	10	-	30,0	10,39 €
CLG2-30/ALI	30	60	64	40	14	-	36,0	12,88 €
CLG2-32/ALI	32	64	68	45	16	51	38,4	13,55 €
CLG2-35/ALI	35	70	74	45	16	51	42,0	15,18 €
CLG2-40/ALI	40	80	84	55	16	66	48,0	20,57 €
CLG2-50/ALI	50	100	104	60	20	84	60,0	25,05 €
CLG2-60/ALI	60	120	124	60	20	101	71,9	31,76 €
CLG2-70/ALI	70	140	144	60	20	117	83,9	34,71 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min + prix appel

Fax