

Engrenage droit plastique



Module 2,5

Nylon PA6 moulé




- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30%
fibre de verre

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 62
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



ΦA^{**} :
préalésage
à modifier
impérativement



Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
CLG2.5-12	12	35,00	30,00	22	8	✓	6,29 €
CLG2.5-14	14	40,00	35,00	22	8	-	sur demande
CLG2.5-15	15	42,50	37,50	30	10	✓	6,29 €
CLG2.5-16	16	45,00	40,00	30	10	✓	9,12 €
CLG2.5-18	18	50,00	45,00	35	10	✓	9,12 €
CLG2.5-20	20	55,00	50,00	35	10	✓	9,12 €
CLG2.5-22	22	60,00	55,00	40	16	-	sur demande
CLG2.5-23	23	62,50	57,50	40	16	-	sur demande
CLG2.5-24	24	65,00	60,00	40	16	-	sur demande
CLG2.5-25	25	67,50	62,50	40	16	✓	12,50 €
CLG2.5-26	26	70,00	65,00	40	16	-	sur demande
CLG2.5-27	27	72,50	67,50	40	16	-	sur demande
CLG2.5-28	28	75,00	70,00	40	16	-	sur demande
CLG2.5-29	29	77,50	72,50	40	16	-	sur demande
CLG2.5-30	30	80,00	75,00	45	16	-	15,87 €
CLG2.5-32	32	85,00	80,00	50	16	-	sur demande
CLG2.5-35	35	92,50	87,50	50	16	-	18,91 €
CLG2.5-40	40	105,00	100,00	60	20	-	sur demande
CLG2.5-45	45	117,50	112,50	60	20	-	28,30 €
CLG2.5-50	50	130,00	125,00	60	20	✓	31,31 €
CLG2.5-57	57	147,50	142,50	60	20	-	sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG2.5-62	62	160,00	155,00	60	25	-	sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm