




- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 Renforcé 30%
fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage
à réuser impérativement par
vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



*ØA** : préalésage
à modifier
impérativement*

Options

- Nombre de dents différent
jusqu'à 78
- Pièces non modifiables par
nos soins. Pour des réalisations
spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
CLG2-12	12	28	24	18	8	✓	4,55 €
CLG2-15	15	35	30	22	8	✓	4,55 €
CLG2-16	16	36	32	25	8	✓	5,90 €
CLG2-20	20	44	40	30	10	✓	5,90 €
CLG2-24	24	52	48	35	10	✓	8,11 €
CLG2-25	25	54	50	35	10	✓	8,11 €
CLG2-26	26	56	52	40	14	-	sur demande
CLG2-30	30	64	60	40	14	✓	10,31 €
CLG2-32	32	68	64	45	16	✓	12,29 €
CLG2-34	34	72	68	45	16	-	sur demande
CLG2-35	35	74	70	45	16	-	sur demande
CLG2-36	36	76	72	50	16	✓	14,69 €
CLG2-40	40	84	80	50	16	✓	14,69 €
CLG2-45	45	94	90	60	16	-	sur demande
CLG2-48	48	100	96	60	16	-	sur demande
CLG2-50	50	104	100	60	20	✓	19,10 €
CLG2-60	60	124	120	60	20	✓	24,50 €
CLG2-65	65	134	130	60	20	✓	27,11 €
CLG2-70	70	144	140	60	20	✓	27,11 €
CLG2-72	72	148	144	60	20	-	sur demande
CLG2-75	75	154	150	60	20	-	sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG2-78	78	160	156	60	25	-	sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm