



Engrenage droit Contact alimentaire

Nylon PA6 Bleu moulé

Module 3,0



- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réuser impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 60 dents (quantité mini)
- Non modifiable par nos soins



Alimentaire



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Z	Couple					Prix Uni. 1 à 9
		ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA* Préalésage	ØDA transmissible (Nm)	
CLG3-12/ALI	12	36	42	25	12	- 48,6	10,15 €
CLG3-15/ALI	15	45	51	30	12	- 60,7	12,48 €
CLG3-18/ALI	18	54	60	40	12	- 72,8	18,33 €
CLG3-20/ALI	20	60	66	45	12	- 80,9	19,84 €
CLG3-25/ALI	25	75	81	45	16	- 101,2	27,84 €
CLG3-30/ALI	30	90	96	50	16	65 121,4	36,55 €
CLG3-40/ALI	40	120	126	60	20	85 161,9	53,62 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

35