

CNA CNG

Pour rotule ou pour chape

- Pour fixation de vérin à gaz

- Matières :

Acier

Inox 316L

Avantages

- Permet de fixer des vérins à gaz en combinant les platines avec des rotules **RAS** ou **IBJ** ou des chapes **CLS** ou **CLL**





CNA




CNG

acier
ou inox

NOUVEAU!



CNA
Pour chape



CNG
Pour rotule

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Pour chape

Références													Charge	Prix Uni. 1 à 5		
Acier	Inox	A	B	C	E	F	ØG	H	J	K	ØT	N	P	maxi (N)	Acier	Inox
CNA-4	-	19	16	3	1,5	4	3,4	10	5,75	4,25	4	3,5	4,5	180	13,30 €	-
CNA-6	CNA-6/SS	40	34	5	2	10	5,3	16	10	10	6	6,0	7	400	15,46 €	44,92 €
CNA-8	CNA-8/SS	40	34	5	2	10	5,3	16	10	10	8	7,0	11	1800	15,46 €	44,92 €

Pour rotule

Références													Charge	Prix Uni. 1 à 5		
Acier	Inox	A	B	C	E	F	ØG	H	J	K	ØD	L	R	maxi (N)	Acier	Inox
CNG-3,5	-	19	16	3	1,5	4	3,4	10	5,75	4,25	8	12,5	4,5	180	13,30 €	-
CNG-5	CNG-5/SS	40	34	5	2	10	5,3	16	10	10	8	13	5	400	15,46 €	44,92 €
CNG-8	CNG-8/SS	40	34	5	2	10	5,3	16	10	10	13	14,5	5	1800	15,46 €	44,92 €

Dimensions en mm