



# Crochet à linguet à oeil haute résistance

Acier haute résistance

CRLHR

- Crochet de levage
- Matière :  
Acier Allié Haute résistance  
peint en rouge

## Marquage


- CE, CMU, fabricant

## Info

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4

Haute  
résistance

Pour charges  
lourdes



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Référence	CMU (kg)	ØD1	ØD	L	L1	E	Masse (kg)	Stock*	Prix unit. 1 à 5
CRL19-1000/HR	1000	19	26	111	79	18	0,300		
CRL22-1500/HR	1500	22	31	125,7	90	22,5	0,422		
CRL27-2000/HR	2000	27	33,5	142	102	24	0,660		
CRL31-3000/HR	3000	31	40	162,5	118,5	29	0,780		
CRL39-5000/HR	5000	39	48	200	146	32	1,650		
CRL50-7000/HR	7000	50	59	257	171	40	3,130		
CRL61-11000/HR	11000	61	68,5	315	228	48	5,370		

\*Dimensions en mm