


Crémaillère nylon moulé



Module Nylon 6 armé 30% fibres de verre 0,5-4,0

- Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 armé 30% fibres de verre




Info.

- Les crémaillères CRM1-350, CRM1,5-500 et CRM2-500 sont aboutables

*Module 1 à 4,0
avec noyau acier*

*Module 0,5
sans noyau acier*



REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	400+
Rem.	Prix -10%	-25%	-35%	Sur demande	

Références	m Module	A	B	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Sans noyau acier						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✓	6,76 €
Avec noyau acier						
CRM1-350	1	15	15	351,67		11,07 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✓	17,80 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✓	22,62 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	✓	13,00 €
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	30,01 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	48,06 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	54,66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm