




- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un arbre
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale (non vendue)
- Matière :
  - Inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation :
  - de -20°C à +200°C
  - (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



Exemple d'application



**NOUVELLES REMISES**

Jusqu'à **-30%** \*\*




**REMISES**

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	

Références	Ø Arbre	L. du circlip	Ø gorge	L. de la gorge	Ø dégagement	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
CX-4S/B	4	0,40	3,80	0,50	8,60	200	✓	30,54 €
CX-5S/B	5	0,60	4,80	0,70	10,30	200	✓	28,85 €
CX-6S/B	6	0,70	5,70	0,80	11,70	200	✓	25,64 €
CX-7S/B	7	0,80	6,70	0,90	13,50	200	✓	34,65 €
CX-8S/B	8	0,80	7,60	0,90	14,70	200	✓	27,01 €
CX-9S/B	9	1,00	8,60	1,10	16,00	200	-	31,26 €
CX-10S/B	10	1,00	9,60	1,10	17,00	100	✓	17,03 €
CX-12S/B	12	1,00	11,50	1,10	19,00	100	✓	19,23 €
CX-14S/B	14	1,00	13,40	1,10	21,40	100	✓	25,89 €
CX-15S/B	15	1,00	14,30	1,10	22,60	100	✓	27,25 €
CX-16S/B	16	1,00	15,20	1,10	23,80	100	✓	29,31 €
CX-17S/B	17	1,00	16,20	1,10	25,00	100	✓	30,47 €
CX-18S/B	18	1,20	17,00	1,30	26,20	100	✓	42,72 €
CX-20S/B	20	1,20	19,00	1,30	28,40	100	✓	47,36 €
CX-22S/B	22	1,20	21,00	1,30	30,80	50	✓	43,07 €
CX-24S/B	24	1,20	22,90	1,30	33,20	50	✓	50,28 €
CX-25S/B	25	1,20	23,90	1,30	34,20	50	✓	48,12 €
CX-26S/B	26	1,20	24,90	1,30	35,50	50	✓	57,92 €
CX-30S/B	30	1,50	28,60	1,60	40,60	50	✓	64,18 €
CX-35S/B	35	1,50	33,00	1,60	47,00	25	✓	47,11 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm

- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un élément alésé
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale (non vendue)
- Matière :  
Inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation : de -20°C à +200°C (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



Jusqu'à  
**-30%**  
0/+\*  
/70

NOUVELLES  
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Ø Alésage	L. du circlip	Ø gorge	L. de la gorge	Ø dégage-ment	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
CY-10S/B	10	1,00	10,40	1,10	3,30	200	-	31,48 €
CY-11S/B	11	1,00	11,40	1,10	4,10	100	-	52,76 €
CY-12S/B	12	1,00	12,50	1,10	4,90	100	✓	20,63 €
CY-13S/B	13	1,00	13,60	1,10	5,40	100	-	32,87 €
CY-14S/B	14	1,00	14,60	1,10	6,20	100	-	23,91 €
CY-15S/B	15	1,00	15,70	1,10	7,20	100	-	22,00 €
CY-16S/B	16	1,00	16,80	1,10	8,00	100	✓	23,01 €
CY-18S/B	18	1,00	19,00	1,10	9,40	100	-	25,93 €
CY-20S/B	20	1,00	21,00	1,10	11,20	100	✓	39,72 €
CY-22S/B	22	1,00	23,00	1,10	13,20	50	✓	22,11 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 485