


Fixation mâle

D-PARss D-KONss


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
 - Armature : plaques inox A2
 - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Butée d'amortissement



Type D-PARss



Type D-KONss



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✓	3,78 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✓	5,85 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✓	15,84 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✓	16,27 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✓	12,63 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	✓	3,62 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	✓	9,09 €
D-KON12-80-30/SS	M12	35	80	30	-	48,56 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	105,56 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 267