



# Diabolo pour chaîne à palettes

## DBL820 Pour chaînes séries 820 et 815

- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Matières :
  - Acétal autolubrifiant
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL820-21-25	129	25	0,3	12,61 €
DBL820-21-30	129	30	0,3	12,61 €
DBL820-21-35	129	35	0,3	12,61 €
DBL820-21-40	129	40	0,3	12,61 €
DBL820-23-25	141	25	0,4	14,14 €
DBL820-23-30	141	30	0,4	14,14 €
DBL820-23-35	141	35	0,4	14,14 €
DBL820-23-40	141	40	0,4	14,56 €
DBL820-25-25	153	45	0,4	14,41 €
DBL820-25-30	153	30	0,4	14,41 €
DBL820-25-35	153	35	0,4	14,41 €
DBL820-25-40	153	40	0,4	14,41 €

Dimensions en mm