


- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matière :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØDE | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|--------------|-------|---------------|---------------|--------------------|
| DBL880-19-25 | 118,0 | 25 | 0,3 | 12,61 € |
| DBL880-19-30 | 118,0 | 30 | 0,3 | 12,61 € |
| DBL880-19-35 | 118,0 | 35 | 0,3 | 12,61 € |
| DBL880-19-40 | 118,0 | 40 | 0,3 | 12,61 € |
| DBL880-21-25 | 129,8 | 25 | 0,3 | 13,13 € |
| DBL880-21-30 | 129,8 | 30 | 0,3 | 13,13 € |
| DBL880-21-35 | 129,8 | 35 | 0,3 | 13,13 € |
| DBL880-21-40 | 129,8 | 40 | 0,3 | 13,13 € |
| DBL880-23-25 | 142,2 | 25 | 0,3 | 14,56 € |
| DBL880-23-30 | 142,2 | 30 | 0,3 | 14,56 € |
| DBL880-23-35 | 142,2 | 35 | 0,3 | 14,56 € |
| DBL880-23-40 | 142,2 | 40 | 0,3 | 14,45 € |
| DBL880-25-25 | 154,7 | 25 | 0,4 | 15,32 € |
| DBL880-25-30 | 154,7 | 30 | 0,4 | 15,32 € |
| DBL880-25-35 | 154,7 | 35 | 0,4 | 15,32 € |
| DBL880-25-40 | 154,7 | 40 | 0,4 | 15,32 € |

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel