

Moteur **inox** AC asynchrone 0,18kW **Inx**

DER63

Couple jusqu'à 3,49Nm

- Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire

- Bride B14
- Moteur 4 pôles
- Vitesse à vide 1500 t/min
- Tension 230/400V AC
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Carter fermé, sans ventilation
- Coffret électrique hermétique
- Protection IP66
- Isolation classe ISO F
- Matière :
carter inox 304



Bride B14




Accessoire

- Réducteur inox RFV pour former un motoréducteur

Option

- Moteur avec bride B5 ou B3

Spécial agroalimentaire



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	L	Puissance (kW)	Courant (A)	Rendement	Facteur Cos	Couple				Masse (kg)	Prix Uni.
						Tn (Nm)	Ts (Nm)	Tmax (Nm)	Is (A)		
DER63-A4-B14/SS	137	0,18	0,58	66,90%	0,71	1,24	3,49	3,49	2,5	9	554,23 €

Dimensions en mm