

inx Moteur inox AC asynchrone 1,1 à 1,5kW

Couple jusqu'à 33Nm

DER90

- Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire
- Bride B14
- Moteur 4 pôles
- Vitesse à vide 1500 t/min
- Tension 230/400V AC
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Carter fermé, ventilation forcée
- Coffret électrique hermétique
- Protection IP66
- Isolation classe ISO F
- Matière :
carter inox 304

Accessoire

- Réducteur inox RFV pour former un motoréducteur




Option

- Moteur avec bride B5



Bride B14

Spécial agroalimentaire



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	L	Couple									
		Puissance (kW)	Courant (A)	Rendement (%)	Facteur Cos	Tn (Nm)	Ts (Nm)	Tmax (Nm)	Is (A)	Masse (kg)	Prix Uni.
DER90-S4-B14/SS	351	1,1	2,45	84,30%	0,81	7,35	20,08	20,08	15,20	23,9	1 203,32 €
DER90-L4-B14/SS	367	1,5	3,3	85,10%	0,81	9,93	33,00	33,00	23,50	28,9	1 274,45 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 305