

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Chanfrein 15°
- Matière : acier 100 Cr6 trempé 58-60HRC rectifié
- Selon DIN 6325 (ISO 8734)
- Cisaillement cf. page technique
- Conditionnées par boîte



**NOUVELLES
REMISES**

Info.

- Vendues aussi en coffret (tome 1 p.637)


REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	Sur demande

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Unj. par boîte
DH1-4/B	1,0	4	100	-	6,41 €
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	6,41 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	6,41 €
DH1-8/B	1,0	8	100	-	7,13 €
DH1-10/B	1,0	10	100	-	7,42 €
DH1-12/B	1,0	12	100	-	7,66 €
DH1.5-5/B	1,5	5	100	✓	4,72 €
DH1.5-6/B	1,5	6	100	✓	6,41 €
DH1.5-8/B	1,5	8	100	✓	5,34 €
DH1.5-10/B	1,5	10	100	✓	5,58 €
DH1.5-12/B	1,5	12	100	-	5,93 €
DH1.5-14/B	1,5	14	100	-	6,41 €
DH1.5-16/B	1,5	16	100	-	6,93 €
DH1.5-20/B	1,5	20	100	✓	11,27 €
DH1.5-30/B	1,5	30	100	-	25,45 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	5,34 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	5,66 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	5,89 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	6,23 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	6,65 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	7,01 €
DH2-18/B	2,0	18	100	✓	7,30 €
DH2-22/B	2,0	22	100	✓	8,28 €
DH2-28/B	2,0	28	100	✓	15,49 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	18,48 €
DH2-40/B	2,0	40	100	✓	26,34 €
DH2.5-6/B	2,5	6	100	✓	5,84 €
DH2.5-8/B	2,5	8	100	✓	5,98 €
DH2.5-10/B	2,5	10	100	✓	6,25 €
DH2.5-12/B	2,5	12	100	✓	6,41 €
DH2.5-14/B	2,5	14	100	✓	6,61 €
DH2.5-16/B	2,5	16	100	✓	6,71 €
DH2.5-20/B	2,5	20	100	✓	19,64 €

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Unj. par boîte
DH2.5-30/B	2,5	30	100	-	15,49 €
DH2.5-40/B	2,5	40	100	-	25,02 €
DH3-6/B	3,0	6	100	✓	5,58 €
DH3-8/B	3,0	8	100	✓	5,37 €
DH3-10/B	3,0	10	100	✓	5,66 €
DH3-12/B	3,0	12	100	✓	5,98 €
DH3-14/B	3,0	14	100	✓	6,41 €
DH3-16/B	3,0	16	100	✓	6,77 €
DH3-18/B	3,0	18	100	✓	7,18 €
DH3-20/B	3,0	20	100	✓	7,46 €
DH3-24/B	3,0	24	100	✓	8,16 €
DH3-26/B	3,0	26	100	✓	8,51 €
DH3-30/B	3,0	30	100	✓	9,32 €
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	9,66 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	14,52 €
DH3-45/B	3,0	45	100	✓	14,52 €
DH3-50/B	3,0	50	100	✓	25,25 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	6,80 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	6,74 €
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	7,37 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	7,55 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	7,90 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	8,38 €
DH4-18/B	4,0	18	100	✓	8,81 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	9,28 €
DH4-24/B	4,0	24	100	✓	10,15 €
DH4-26/B	4,0	26	100	-	10,57 €
DH4-28/B	4,0	28	100	-	11,04 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	11,45 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	11,89 €
DH4-36/B	4,0	36	100	-	12,81 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	14,23 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	21,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte	Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	29,47 €	DH6-50/B	6,0	50	25	✓	8,81 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	5,11 €	DH6-60/B	6,0	60	25	✓	10,11 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	5,13 €	DH6-80/B	6,0	80	25	✓	22,17 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	5,21 €	DH6-100/B	6,0	100	25	-	26,91 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	5,34 €	DH8-14/B	8,0	14	25	✓	8,16 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	5,50 €	DH8-16/B	8,0	16	25	✓	8,18 €
DH5-18/B	5,0	18	25	-	5,61 €	DH8-18/B	8,0	18	25	✓	8,23 €
DH5-20/B	5,0	20	25	✓	5,69 €	DH8-20/B	8,0	20	25	✓	8,28 €
DH5-22/B	5,0	22	25	✓	5,93 €	DH8-22/B	8,0	22	25	-	8,54 €
DH5-24/B	5,0	24	25	✓	5,98 €	DH8-24/B	8,0	24	25	✓	8,76 €
DH5-26/B	5,0	26	25	✓	6,15 €	DH8-30/B	8,0	30	25	✓	9,52 €
DH5-28/B	5,0	28	25	✓	6,23 €	DH8-40/B	8,0	40	25	✓	10,71 €
DH5-30/B	5,0	30	25	✓	6,33 €	DH8-50/B	8,0	50	25	✓	12,19 €
DH5-36/B	5,0	36	25	✓	6,80 €	DH8-60/B	8,0	60	25	-	13,44 €
DH5-40/B	5,0	40	25	✓	7,01 €	DH8-80/B	8,0	80	25	✓	20,51 €
DH5-45/B	5,0	45	25	✓	7,46 €	DH8-100/B	8,0	100	25	✓	24,81 €
DH5-50/B	5,0	50	25	✓	7,90 €	DH10-20/B	10,0	20	25	✓	9,66 €
DH6-10/B	6,0	10	25	✓	5,58 €	DH10-24/B	10,0	24	25	-	10,67 €
DH6-12/B	6,0	12	25	✓	5,61 €	DH10-26/B	10,0	26	25	✓	11,01 €
DH6-14/B	6,0	14	25	✓	5,78 €	DH10-30/B	10,0	30	25	✓	11,82 €
DH6-16/B	6,0	16	25	✓	5,78 €	DH10-36/B	10,0	36	25	✓	13,14 €
DH6-18/B	6,0	18	25	✓	5,93 €	DH10-40/B	10,0	40	25	-	13,93 €
DH6-20/B	6,0	20	25	✓	6,15 €	DH10-45/B	10,0	45	25	✓	14,79 €
DH6-24/B	6,0	24	25	✓	6,33 €	DH10-50/B	10,0	50	25	✓	15,79 €
DH6-26/B	6,0	26	25	✓	6,61 €	DH10-60/B	10,0	60	25	✓	17,92 €
DH6-28/B	6,0	28	25	✓	6,74 €	DH10-80/B	10,0	80	25	-	24,81 €
DH6-30/B	6,0	30	25	✓	6,90 €	DH12-20/B	12,0	20	25	-	14,69 €
DH6-32/B	6,0	32	25	✓	6,98 €	DH12-30/B	12,0	30	25	✓	16,87 €
DH6-36/B	6,0	36	25	✓	7,35 €	DH12-40/B	12,0	40	25	✓	19,50 €
DH6-40/B	6,0	40	25	✓	7,68 €	DH12-60/B	12,0	60	25	-	24,92 €
DH6-45/B	6,0	45	25	✓	8,28 €						

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 501


- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre

- Positionnement relatif

- Matière :

Inox 303

- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lots	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD m6	C	Longueur L	Nb. par lot	Stock*	Prix Uni. par boîte
DP0.8-4/B	0,8	0,12	4	100	✓	5,79 €
DP0.8-5/B	0,8	0,12	5	100	✓	6,09 €
DP0.8-8/B	0,8	0,12	8	100	✓	6,37 €
DP0.8-10/B	0,8	0,12	10	100	✓	6,61 €
DP1.0-4/B	1,0	0,15	4	100	✓	5,79 €
DP1.0-5/B	1,0	0,15	5	100	✓	6,09 €
DP1.0-6/B	1,0	0,15	6	100	✓	6,24 €
DP1.0-8/B	1,0	0,15	8	100	✓	6,37 €
DP1.0-10/B	1,0	0,15	10	100	✓	6,61 €
DP1.0-12/B	1,0	0,15	12	100	✓	6,75 €
DP1.5-4/B	1,5	0,23	4	100	✓	6,57 €
DP1.5-5/B	1,5	0,23	5	100	✓	6,75 €
DP1.5-6/B	1,5	0,23	6	100	✓	6,75 €
DP1.5-8/B	1,5	0,23	8	100	✓	6,93 €
DP1.5-10/B	1,5	0,23	10	100	✓	6,97 €
DP1.5-12/B	1,5	0,23	12	100	✓	7,13 €
DP1.5-14/B	1,5	0,23	14	100	✓	7,55 €
DP1.5-16/B	1,5	0,23	16	100	✓	7,80 €
DP2.0-4/B	2,0	0,30	4	100	✓	6,75 €
DP2.0-5/B	2,0	0,30	5	100	✓	6,80 €
DP2.0-6/B	2,0	0,30	6	100	✓	7,03 €
DP2.0-8/B	2,0	0,30	8	100	✓	7,30 €
DP2.0-10/B	2,0	0,30	10	100	✓	7,55 €
DP2.0-12/B	2,0	0,30	12	100	✓	8,08 €
DP2.0-14/B	2,0	0,30	14	100	✓	8,40 €
DP2.0-16/B	2,0	0,30	16	100	✓	8,80 €
DP2.0-18/B	2,0	0,30	18	100	✓	9,24 €
DP2.0-20/B	2,0	0,30	20	100	✓	10,36 €
DP2.0-24/B	2,0	0,30	24	100	✓	11,43 €
DP2.5-5/B	2,5	0,40	5	100	✓	7,85 €
DP2.5-6/B	2,5	0,40	6	100	✓	8,17 €
DP2.5-8/B	2,5	0,40	8	100	✓	8,76 €
DP2.5-10/B	2,5	0,40	10	100	✓	9,44 €
DP2.5-12/B	2,5	0,40	12	100	✓	9,90 €
DP2.5-16/B	2,5	0,40	16	100	✓	11,11 €
DP2.5-20/B	2,5	0,40	20	100	✓	13,03 €
DP2.5-24/B	2,5	0,40	24	100	✓	14,03 €
DP3.0-5/B	3,0	0,45	5	100	✓	9,20 €
DP3.0-6/B	3,0	0,45	6	100	✓	9,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	ØD m6	C	Longueur L	Nb. par lot	Stock*	Prix Uni. par boîte
DP3.0-8/B	3,0	0,45	8	100	✓	9,90 €
DP3.0-10/B	3,0	0,45	10	100	✓	10,36 €
DP3.0-12/B	3,0	0,45	12	100	✓	10,58 €
DP3.0-14/B	3,0	0,45	14	100	✓	11,67 €
DP3.0-16/B	3,0	0,45	16	100	✓	12,21 €
DP3.0-18/B	3,0	0,45	18	100	✓	12,69 €
DP3.0-20/B	3,0	0,45	20	100	✓	13,35 €
DP3.0-24/B	3,0	0,45	24	100	✓	14,45 €
DP3.0-30/B	3,0	0,45	30	100	✓	21,57 €
DP4.0-6/B	4,0	0,60	6	100	✓	12,39 €
DP4.0-8/B	4,0	0,60	8	100	✓	13,26 €
DP4.0-10/B	4,0	0,60	10	100	✓	14,45 €
DP4.0-12/B	4,0	0,60	12	100	✓	14,24 €
DP4.0-14/B	4,0	0,60	14	100	✓	15,79 €
DP4.0-16/B	4,0	0,60	16	100	✓	16,56 €
DP4.0-18/B	4,0	0,60	18	100	✓	18,48 €
DP4.0-20/B	4,0	0,60	20	100	✓	19,71 €
DP4.0-24/B	4,0	0,60	24	100	✓	22,97 €
DP4.0-30/B	4,0	0,60	30	100	-	Sur demande
DP4.0-40/B	4,0	0,60	40	100	✓	33,87 €
DP4.0-50/B	4,0	0,60	50	100	✓	43,72 €
DP5.0-6/B	5,0	0,75	6	25	-	4,60 €
DP5.0-10/B	5,0	0,75	10	25	✓	5,34 €
DP5.0-12/B	5,0	0,75	12	25	✓	5,79 €
DP5.0-14/B	5,0	0,75	14	25	✓	6,37 €
DP5.0-16/B	5,0	0,75	16	25	✓	6,75 €
DP5.0-18/B	5,0	0,75	18	25	✓	7,34 €
DP5.0-20/B	5,0	0,75	20	25	✓	8,02 €
DP5.0-24/B	5,0	0,75	24	25	✓	8,92 €
DP5.0-30/B	5,0	0,75	30	25	✓	9,90 €
DP5.0-40/B	5,0	0,75	40	25	✓	12,39 €
DP5.0-50/B	5,0	0,75	50	25	✓	15,97 €
DP6.0-8/B	6,0	0,90	8	25	✓	9,05 €
DP6.0-10/B	6,0	0,90	10	25	✓	7,23 €
DP6.0-12/B	6,0	0,90	12	25	✓	7,80 €
DP6.0-14/B	6,0	0,90	14	25	✓	8,40 €
DP6.0-16/B	6,0	0,90	16	25	✓	9,05 €
DP6.0-18/B	6,0	0,90	18	25	-	9,64 €
DP6.0-20/B	6,0	0,90	20	25	✓	10,58 €
DP6.0-24/B	6,0	0,90	24	25	✓	11,49 €
DP6.0-28/B	6,0	0,90	28	25	✓	12,97 €
DP6.0-30/B	6,0	0,90	30	25	✓	13,65 €
DP6.0-40/B	6,0	0,90	40	25	✓	16,99 €
DP6.0-45/B	6,0	0,90	45	25	✓	21,75 €
DP8.0-10/B	8,0	1,20	10	25	✓	7,23 €
DP8.0-14/B	8,0	1,20	14	25	✓	14,64 €
DP8.0-16/B	8,0	1,20	16	25	✓	15,57 €
DP8.0-20/B	8,0	1,20	20	25	✓	17,54 €
DP8.0-24/B	8,0	1,20	24	25	✓	19,04 €
DP8.0-30/B	8,0	1,20	30	25	✓	21,75 €
DP8.0-40/B	8,0	1,20	40	25	✓	26,45 €
DP8.0-50/B	8,0	1,20	50	25	✓	31,28 €
DP10.0-16/B	10,0	1,50	16	25	✓	23,09 €
DP10.0-20/B	10,0	1,50	20	25	✓	72,56 €
DP10.0-24/B	10,0	1,50	24	25	✓	29,18 €
DP10.0-30/B	10,0	1,50	30	25	-	33,40 €
DP10.0-40/B	10,0	1,50	40	25	✓	39,45 €
DP10.0-50/B	10,0	1,50	50	25	✓	47,56 €
DP10.0-60/B	10,0	1,50	60	25	✓	53,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 503