
Butée élastique cylindrique

D-ZY

Fixation mâle

- **Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie**
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  Armature : plaque acier
  Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T°d'utilisation : -40°C à +70°C




Utilisation

- Butée d'amortissement

Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES A

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-ZY4-10-10	M4	10	10	10	38	43	✔	A 1,41 €
D-ZY4-15-8	M4	15	8	10	122	95	✔	A 1,52 €
D-ZY4-15-10	M4	15	10	10	106	95	✔	A 1,66 €
D-ZY4-15-15	M4	15	15	10	74	95	✔	A 1,66 €
D-ZY6-20-15	M6	20	15	18	138	170	✔	A 1,84 €
D-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	✔	A 2,02 €
D-ZY6-20-25	M6	20	25	18	-	-	✔	A 2,11 €
D-ZY6-25-10	M6	25	10	18	-	-	✔	A 2,02 €
D-ZY6-25-15	M6	25	15	18	254	280	✔	A 2,28 €
D-ZY6-25-20	M6	25	20	18	128	280	✔	A 2,37 €
D-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	✔	A 2,64 €
D-ZY6-25-30	M6	25	30	18	80	280	✔	A 2,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES A

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande

REMISES B

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-ZY8-30-20	M8	30	20	20	200	400	✔	A 3,54 €
D-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	✔	A 3,71 €
D-ZY8-30-30	M8	30	30	20	120	400	✔	A 3,95 €
D-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	✔	A 4,85 €
D-ZY8-40-20	M8	40	20	23	-	-	✔	A 4,77 €
D-ZY8-40-30	M8	40	30	23	23	234	✔	A 5,46 €
D-ZY8-40-40	M8	40	40	23	-	-	✔	A 6,24 €
D-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	✔	A 5,46 €
D-ZY10-50-20	M10	50	20	28	680	1000	✔	A 6,61 €
D-ZY10-50-30	M10	50	30	28	425	1000	✔	A 7,84 €
D-ZY10-50-40	M10	50	40	28	-	-	✔	A 8,72 €
D-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	A 9,33 €
D-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	✔	A 10,30 €
D-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	✔	A 14,11 €
D-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	A 19,57 €
D-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	✔	B 9,15 €
D-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2000	2300	✔	B 8,70 €
D-ZY12-75-40	M12	75	40	37	810	2300	-	B 13,13 €
D-ZY12-75-50	M12	75	50	37	-	-	-	B 13,70 €
D-ZY12-75-55	M12	75	55	37	-	-	✔	B 14,46 €
D-ZY16-100-50	M16	100	50	41	1578	4200	✔	B 24,18 €
D-ZY16-100-55	M16	100	55	41	860	4200	-	B 25,41 €


Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Butée élastique cylindrique inox

D-ZYss

Fixation mâle

- ***Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie***
- *Absorption progressive de l'énergie*
- *Matières :*
  Armature : plaque inox A2
  Cylindre : caoutchouc
- ***Dureté : NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilisation : -40°C à +70°C*




Utilisation

- *Butée d'amortissement*

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***
- *Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	38	43	✔	2,09 €
D-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	122	95	✔	3,55 €
D-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	106	95	✔	2,56 €
D-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	74	95	✔	2,80 €
D-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	138	170	✔	3,67 €
D-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	✔	3,78 €
D-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	-	-	✔	3,57 €
D-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	-	-	✔	3,24 €
D-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	254	280	✔	3,63 €
D-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	128	280	✔	4,02 €
D-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	✔	4,43 €
D-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	80	280	✔	4,78 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression Raideur (N/mm)	Compression Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	200	400	✔	5,42 €
D-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	✔	5,99 €
D-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	120	400	✔	5,94 €
D-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	✔	7,98 €
D-ZY8-40-20/SS	M8	40	20	23	-	-	✔	7,39 €
D-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	23	234	✔	8,29 €
D-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	-	-	✔	8,77 €
D-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	✔	8,35 €
D-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	680	1000	✔	11,27 €
D-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	425	1000	✔	11,49 €
D-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	-	-	✔	12,61 €
D-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	13,47 €
D-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	✔	14,83 €
D-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	21,81 €
D-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	28,19 €
D-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	✔	21,81 €
D-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2000	2300	✔	20,73 €
D-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	810	2300	-	31,17 €
D-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	-	-	-	32,56 €
D-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	-	-	-	34,13 €
D-ZY16-100-25/SS	M16	100	25	41	-	-	-	50,11 €
D-ZY16-100-50/SS	M16	100	50	41	1578	4200	-	66,51 €
D-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	860	4200	-	68,87 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Butée élastique cylindrique

E-ZY

Fixation femelle

- ***Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie***
- *Absorption progressive de l'énergie*
- *Matières :*
  Armature : plaque acier
  Cylindre : caoutchouc
- ***Dureté : NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilisation : -40°C à +70°C*




Utilisation

- *Butée d'amortissement*

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***
- *Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	Compression Raideur (N/mm)	Compression Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✔	1,41 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✔	1,76 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✔	1,76 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✔	2,11 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✔	2,19 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✔	2,11 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✔	2,46 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✔	2,99 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✔	3,34 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✔	3,49 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✔	3,71 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✔	4,23 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✔	5,46 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✔	6,61 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	-	7,84 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✔	8,72 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✔	10,39 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	✔	15,77 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✔	23,27 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Stock Inox Butée élastique cylindrique inox

Fixation femelle

E-ZYss

- ***Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie***
- *Absorption progressive de l'énergie*
- *Matières :*
  Armature : plaque inox A2
  Cylindre : caoutchouc
- ***Dureté : NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilisation : -40°C à +70°C*




Utilisation

- *Butée d'amortissement*

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***
- *Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	Compression Raideur (N/mm)	Compression Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✔	3,13 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	-	2,43 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✔	2,68 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✔	3,57 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✔	3,74 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✔	3,91 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✔	4,19 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✔	4,97 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✔	4,97 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	-	4,97 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✔	5,54 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✔	6,76 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✔	8,29 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✔	10,55 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✔	11,49 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✔	12,54 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	-	14,83 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	22,73 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	33,34 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Butée élastique

D-PAR
D-KON

Fixation mâle


- ***Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie***
- *Absorption progressive de l'énergie*
- *Matières :*
  Armature : plaques acier
  Cylindre : caoutchouc
- ***Dureté : NK 55-60 shore A***
- *T° d'utilisation : -40°C à +70°C*

Utilisation


- *Butée d'amortissement*


Info

- ***D-KON12-80-30 base carrée 80x80mm*




Type D-PAR





Type D-KON



REMISES Ⓐ

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande

REMISES Ⓑ

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✔	Ⓐ 3,25 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✔	Ⓐ 4,25 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✔	Ⓐ 6,35 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✔	Ⓐ 13,16 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✔	Ⓐ 11,59 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✔	Ⓑ 16,95 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	Ⓑ 64,96 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	✔	Ⓐ 3,05 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✔	Ⓐ 8,74 €
D-KON12-80-30**	M12	35	80	30	✔	Ⓑ 21,80 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	Ⓑ 36,46 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Fixation mâle

D-PARss
D-KONss


- ***Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie***
- *Absorption progressive de l'énergie*
- *Matières :*
  Armature : plaques inox A2
  Cylindre : caoutchouc
- ***Dureté : NK 55-60 shore A***
- *T° d'utilisation : -40°C à +70°C*

Utilisation

- *Butée d'amortissement*

Info

-**D-KON12-80-30/SS :
base carrée 80 x 80mm






Type D-PARss



Type D-KONss



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✔	4,69 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✔	7,28 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✔	19,77 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✔	20,32 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✔	15,75 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	✔	4,50 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	✔	11,34 €
D-KON12-80-30/SS**	M12	35	80	30	-	60,68 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	131,94 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Butée élastique silicone


D-KONSL — Fixation mâle

- ***Tampon conique silicone pour application avec exigences d'hygiène élevées***
- *Matières :*
  Armature inox 304
  Cylindre conique caoutchouc-silicone (Elastosil MVQ)
- *Dureté 55+/-5° shoreA*
- *T° d'utilisation : -30°C à +200°C*



Applications

- *Butée fin de course*
- *Pied d'appui*
- *Domaine agroalimentaire pharmaceutique, médical*



REMISES

Qté	1+	4+	15+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Raideur R (N/mm)	Charge maxi (N)	Course	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	✔	16,25 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	✔	17,41 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	✔	19,42 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	✔	38,76 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	✔	53,03 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Fixation femelle


E-KONSL

- ***Tampon conique silicone pour application avec exigences d'hygiène élevées***
- *Matières :*
  Armature inox 304
  Cylindre conique caoutchouc-silicone (Elastosil MVQ)
- *Dureté 55+/-5° shoreA*
- *T° d'utilisation : -30°C à +200°C*



Applications

- *Butée fin de course*
- *Pied d'appui*
- *Domaine agroalimentaire pharmaceutique, médical*



REMISES

Qté	1+	4+	15+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Raideur R (N/mm)	Charge maxi (N)	Course	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	✔	16,81 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	-	18,46 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	✔	20,89 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	-	40,23 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	✔	55,00 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*